


excom G/Ç sistemi PPSA için yukarı yönlü alt raf MT-PPS




Modül rafı MT-PPS, bir arka düzlem ve gerçek raf sisteminden oluşur. Aşağı yönlü bağlı 24 VDC modül raflarının beslemesi için iki AC konvertör barındırabilir.

AC konvertörleri takmak ve çıkarmak için önce güç kesilmelidir. (AC konvertörleri çıkartmadan terminal bağlama işi yapmayın).


Ex-e ve Ex-q'nun kombine koruma derecesi, uygulamayı bölge 1'de devreye sokar.

Raf sistemi, sürekli dökülmüş alüminyumdan yapılmıştır. Bu, yüksek stabiliteyi ve korumayı temin eder. Modül rafı; anahtar kabini ve raf montajı için uygundur.

- 2'ye kadar olan AC/DC konvertörler için yukarı yönlü bağlanmış alt raf



Boyutlar



Tip	MT-PPS
Tanit. no.	9100516
Uygunluk belgesine göre Ex onayı	IECEX PTB 16.0031U
Uygunluk belgesine göre Ex onayı	PTB 16 ATEX 2025 U
Device designation	Ex II 2 G Ex eb IIC
Slotlar	
AC konvertör	2
Gövde malzemesi	Alüminyum sıkma profili
Bağlantı modu	Montaj paneli
IP Derecesi	IP20
Ortam sıcaklığı	-20...+70 °C
Bağıl nem	≤ IEC 60068-2-78 uyarınca 40°C'de %93
Titreşim testi	IEC 60068-2-6 uyarınca
Darbe testi	IEC 60068-2-27 uyarınca
EMC	EN 61326-1 uyarınca Namur NE21 uyarınca
MTTF	1211 yılı SN 29500'e uygun (Ed. 99) 40 °C
Boyutlar	110 x 260 x 130mm
Onaylar	ATEX cFMus cFM IECEX CCC KOSHA EAC Ex LR KR DNV GL UKCA CE