


Aksesuarlar

termovel

Sıcaklık sensörleri için

THW-3-N1/2-A4-L150



- Sıcaklık probleminin monte edilmesi için termovel
- uç çapı 3 mm
- İşlem bağlantısı 1/2 inç NPT erkek diş
- Daldırma derinliği 150 mm

Genel açıklama

Termoveller, problemin basınçsız montajı için kullanılmaktadırlar. Montaj için termoveller kullanıldıklarında, ortamla doğrudan temas önlenir. Prob işlem duraklatılmadan değiştirilebilir.

Tip	THW-3-N1/2-A4-L150
Tanıt. no.	9910449
Sıcaklık aralığı	
Ölçüm aralığı	-50...350 °C
	-58...662 °F
Daldırma derinliği L	150 mm
Outer diameter	5 mm
Mekanik veriler	
Gövde malzemesi	Paslanmaz çelik, 1.4404 (AISI 316L)
Internal diameter	3.1 mm
İşlem bağlantısı	1/4 inç NPT erkek diş
Basınç dayanımı	400 bar
Gövde somunu maks. sıkma torku	100 Nm