


# Aksesuarlar termovel Sıcaklık sensörleri için THW-6-G1/2-A4-L250



- Sıcaklık probleminin monte edilmesi için termovel
- uç çapı 6 mm
- İşlem bağlantısı G1/2 inç erkek diş
- Daldırma derinliği 250 mm

### Genel açıklama

Termoveller problemleri zararlı ortamlar ve yüksek basınçlara karşı korur. Montaj için termoveller kullanıldıklarında, ortamlarla doğrudan temas önlenir. Prob işlem duraklatılmadan değiştirilebilir.

Tip	THW-6-G1/2-A4-L250
Tanit. no.	9910462
<b>Sıcaklık aralığı</b>	
Ölçüm aralığı	-50...350 °C
Ölçüm aralığı	-58...662 °F
Daldırma derinliği (L)	250 mm
Outer diameter	9 mm
<b>Mekanik veriler</b>	
Gövde malzemesi	Paslanmaz çelik
Internal diameter	6.2 mm
İşlem bağlantısı	G 1/2" erkek diş
Basınç dayanımı	400 bar
Gövde somunu maks. sıkma torku	100 Nm