



Güç kablosu TPE cable jacket RSM RKM 461-2M/S3059



Tip	RSM RKM 461-2M/S3059
Tanıt. no.	U-31034
Konektör A	Erkek konektör, 7/8 inç-16 UN, Düz
Pim sayısı	4
Kontaklar	Pirinç, CuZn, Altın kaplama
Contact carriers	plastik, TPU, Sarı
Connector body	plastik, TPU, Sarı
Kaplin somunu/vidası	Nikel kaplamalı pirinç, CuZn, nikel kaplama
Koruma tipi	IP67, IP68, IP69, IP69K
Mekanik ömür	> 100 eşleşme döngüleri
Kirlilik derecesi	3
Konektör B	Dişi, 7/8 inç-16 UN, düz
Pim sayısı	4
Kontaklar	Pirinç, CuZn, Altın kaplama
Contact carriers	plastik, TPU, Sarı
Connector body	Plastik, TPU, Sarı
Kaplin somunu/tespit vidası	Nikel kaplamalı pirinç, CuZn, nikel kaplama
Koruma sınıfı	IP67, IP68, IP69, IP69K
Mekanik ömür	> 100 kontak dayanımı
Kirlilik derecesi	3
Kablo çapı	Ø 9.14 mm
Cable length	2 m
Cable jacket	TPE, Sarı
Kablo damarı yalıtımı	PVC/naylon
Kablo damarı renkleri	BN, WH, BU, GNYE
Çekirdek kesit alan	4
Bükülü tel düzenlemesi	65
Nominal voltaj [Umax]	600 V
İzin verilen akım şiddeti	10 A



- 7/8" dişi, düz, 3 pimli + PE
- 7/8" erkek, düz, 3 pimli + PE
- Kılıf rengi: sarı
- Kablo uzunluğu: 2,0 m
- Koruma sınıfı: NEMA 1, 3, 4, 6P ve IEC IP67
- 7/8" erkek konektör, düz, 4 pimli
- 7/8" dişi konektör, düz, 4 pimli
- Güç Tepsisi/Muhafazasız Çalışma/ Doğrudan Gömme Kablo
- Sarı TPE kılıf, 4 x 16 AWG
- UV dirençli
- -40°C soğuk bükülme mukavemeti
- Yağa karşı dayanıklı
- Alev derecelendirmeleri: UL 1685 FT4, UL 1061, CSA FT1, CSA FT4



Devre şeması

