


RSFV 49-0.25M/14.5/C1117

FOUNDATION fieldbus Flanschanschluss – Flange



Özellikler




- 7/8" minifast Flanschstecker
- 1/2"-14 NPT vidalı diş
- Paslanmaz çelik flanş gövdesi
- 4 pimli, tel uzunluğu 0,25 m
- FOUNDATION fieldbus uygulamalarında kullanım için

Temel Kablo Bağlantı Şeması

Pim Atama

FOUNDATION™ fieldbus Bağlantı



Teknik Veriler

Tip	RSFV 49-0.25M/14.5/C1117
Tanıt. no.	U-95306
Konektör A	Erkek, 7/8 inç-16 UN, Düz
Pim sayısı	4
Kontaklar	Metal, CuZn, Altın kaplama
Contact carriers	plastik, TPU, Siyah
Seal	plastik, NBR
Flange housing	Stainless Steel, 1.4401 (AISI 316), Pasifleştirilmiş
Mounting type	front panel mounting
Screw-in thread	1/2 inç-14 NPT
Connection mode	Tel bağlantısı
Mekanik ömür	> 100 eşleşme döngüleri
Kirlilik derecesi	3
Koruma tipi	IP67, (birbirine vidalanmış)
Ağ protokolü	FOUNDATION fieldbus
Cable length	0.25 m, (tolerance: +10 mm)
Kablo damarı yalıtımı	PVC
Çekirdek kesit alan	4 x 0.8 mm ²
Kablo damarı renkleri	BU, BN, GY, GNYE
+20°C'de elektriksel özellikler	
Nominal gerilim	600 V
Akım	9 A
Insulation resistance	≥ 10 ⁸ Ω
İletme direnci	≤ 5 mΩ
Mekanik ve kimyasal özellikler	
Ortam sıcaklığı (sabit)	-40...+105 °C

Teknik Veriler

Ortam sıcaklığı (mobil)	-40...+105 °C
Onaylar	CE RoHS
Not	
Not	- Önceden bilgi vermeksizin teknik değişiklikler yapma hakkını saklı tutarız.