



RSC RKC 572-10M

– Bağlantı kablosu



Teknik Veriler


Tip	RSC RKC 572-10M
Tanıt. no.	U0326-14
Konektör A	Erkek konektör, M12 × 1, Düz, A kodlu
Pim sayısı	5
Kontaklar	Metal, CuZn, Altın kaplama
Contact carriers	plastik, TPU, Mavi
Connector body	plastik, TPU, Mavi
Kaplin somunu/vidası	Nikel kaplamalı piring, CuZn, nikel kaplama
Tightening torque (range)	0.8 ... 1 Nm (Karşı parçanın maks. tork değerine dikkat edin!)
Mekanik ömür	> 100 eşleşme döngüleri
Kirlilik derecesi	3
Koruma tipi	IP67, yalnızca vidalı durumda
Konektör B	dişi konektör, M12 × 1, düz, A kodlu
Pim sayısı	5
Kontaklar	Metal, CuZn, Altın kaplama
Contact carriers	plastik, TPU, Mavi
Connector body	Plastik, TPU, Mavi
Kaplin somunu/tespit vidası	Nikel kaplamalı piring, CuZn, nikel kaplama
Seal	plastik, FPM/FKM
Sıkma torku	0.8 ... 1 Nm (Karşı parçanın maks. tork değerine dikkat edin!)
Mekanik ömür	> 100 kontak dayanımı
Kirlilik derecesi	3
Koruma sınıfı	IP67, Yalnızca birbirine vidalanmış durumda



Özellikler

- M12 dişi konektör, düz, A kodlu
- M12 erkek konektör, düz, A kodlu
- Kablo uzunluğu: 10 m
- Litzen paarverseilt; geschirmt
- Fieldbus Kablosu
- Fieldbus türü: DeviceNet, PVC kılıf, gri, korumalı, 2STP × 22 AWG
- UV dirençli
- Alev derecelendirmeleri: UL 1685 FT4, UL1061, CSA FT4

Kablo Kesit Alanı



Kontak ataması




Teknik Veriler

NEMA: 1, 3, 4, 6P

Kablo	
Kablo Kimliği	RF50603
Kondüktör sayısı	4
Kablo çapı	Ø 7.24 mm
Cable length	10 m
Cable jacket	PVC, Gri
Koruma	Folyo (GİRİŞ), 22 AWG, TC (kalaylı bakır)
İletken malzemesi	TC (kalaylı bakır)
Kablo damarı renkleri	Power: RD, BK, Data: WH, BU
Alt grup 1	
Montaj açıklaması	STP (zırlı bükülü çift)
Çift sayısı	1
İletken çapı	0.05 inç
Çekirdek yalıtımı	PVC
	Folyo (ÇIKIŞ)
Çekirdek kesit alan	2x22 AWG [0,34 mm ² 'ye benzer]
Bükülü tel düzenlemesi	19x0.0058 inç
Montaj açıklaması	STP (zırlı bükülü çift)
Modül sayısı	1
İletken çapı	0.088 inç
Çekirdek yalıtımı	Köpüklü HDPE
Assembly Foil	Folyo (ÇIKIŞ)
Çekirdek kesit alan	2x22 AWG [0,34 mm ² 'ye benzer]
Bükülü tel düzenlemesi	19x0.0058
+20°C'de elektriksel özellikler	
Nominal gerilim	250 V
Akım	4 A
Mekanik ve kimyasal özellikler	
Statik Bükme yarıçapı	≥ 5 x Ø
Bükülme yarıçapı (esnek kullanım)	≥ 15 x Ø
Ortam sıcaklığı (sabit)	-40...+80 °C
Ortam sıcaklığı (mobil)	5...+80 °C
Kurulum sırasında ortam sıcaklığı	-10...+80 °C
Onaylar	
Not	Kablonun belirli kimyasallara maruz kaldığı ve nominal döngü hızının üzerinde olduğu veya kablonun nominal bükme yarıçapının altında olduğu aşırı sıcaklıklarda kullanılması bükülme kuvvetini azaltabilir.

Devre şeması



Teknik Veriler

Not

- Önceden bilgi vermeksizin teknik
değişiklikler yapma hakkını saklı tutarız.
