


# RKSW 456-40M-OBS PROFIBUS Cable – PUR Cable Jacket

## Özellikler





- M12 dişi konektör, düz, ters anahtarlanmış
- Ucu açık
- Kablo uzunluğu: 40 m

## Kablo Kesit Alanı



## Kontak ataması



## Teknik Veriler

Tip	RKSW 456-40M-OBS
Tanit. no.	U0336-540
Konektör A	Dişi, M12 x 1, Düz, B kodlu
Pim sayısı	5
Kontaklar	Metal, CuZn, Altın kaplama
Contact carriers	plastik, TPU, Siyah
Connector body	plastik, TPU, Siyah
Kaplin somunu/vidası	Nikel kaplamalı piriç, CuZn, nikel kaplama
Seal	plastik, FPM/FKM
Tightening torque (range)	0.8 ... 1 Nm (Karşı parçanın maks. tork değerine dikkat edin!)
Mekanik ömür	> 100 eşleşme döngüleri
Kirlilik derecesi	3
Koruma tipi	IP67, IP69K, yalnızca vidalı durumda
<b>Kablo</b>	
Ağ protokolü	PROFIBUS-DP, 456
Kablo çapı	Ø 7.9 mm ±0.30
Cable length	40 m
Cable jacket	PUR, Mor
Koruyucu	Alüminyum folyo, kalaylı bakır tel
Kablo damarı yalıtımı	PE
Çekirdek kesit alan	2 x 0.34 mm <sup>2</sup>
Bükülü tel düzenlemesi	19 x 0.15 mm
Kablo damarı renkleri	GN, RD
<b>+20°C'de elektriksel özellikler</b>	
Akım	4 A

## Teknik Veriler

DC direnci (döngü)	50 $\Omega$ /km
Nom. Empedans	150 $\Omega$ (1 MHz)
Nom. Kapasitans	29.53 pF/m
<b>Mekanik ve kimyasal özellikler</b>	
Statik Bükme yarıçapı	$\geq 5 \times \emptyset$
Bükülme yarıçapı (esnek kullanım)	$\geq 15 \times \emptyset$
Ambient temperature range (stationary)	-40...+80 °C
Hareket halinde	-40...+80 °C
<b>Diğer Özellikler</b>	
Çekme zinciri kullanımına uygundur	hayır
Halojensiz	hayır
UV dirençli	evet
Alev geciktirici	evet
Onaylar	UL CSA