


XSH-RSM-2RKM 40

2 yönlü ayırıcı – h ayırıcı

4 telli



Teknik Veriler

Tip	XSH-RSM-2RKM 40
Tanıt. no.	U2-23666
Distributed I/O	h ayırıcı, 2 -port
Housing	Plastic, TPU, Black
Konektör A	Erkek, 7/8 inç-16 UN
Pim sayısı	4
Kontaklar	Pirinç, CuZn, Altın kaplama
Contact carriers	plastik, TPU, Siyah
Kaplin somunu/vidası	Nikel kaplamalı pirinç, CuZn, nikel kaplama
Mekanik ömür	> 100 eşleşme döngüleri
Kirlilik derecesi	3
Koruma tipi	IP67, yalnızca vidalı durumda
	NEMA: 1, 3, 4, 6P
Konektör B	Dişi, 7/8 inç-16 UN
Pim sayısı	4
Kontaklar	Pirinç, CuZn, Altın kaplama
Contact carriers	plastik, TPU, Siyah
Kaplin somunu/tespit vidası	Nikel kaplamalı pirinç, CuZn, nikel kaplama
Seal	plastik
Mekanik ömür	> 100 kontak dayanımı
Kirlilik derecesi	3
Koruma sınıfı	IP67, Yalnızca birbirine vidalanmış durumda
	NEMA: 1, 3, 4, 6P

Özellikler





- 7/8" konektör
- Erkek – 2 x dişi, 4 telli
- Paralel kablolu
- listelenen cULus
- RoHS-uyumlu
- Koruma sınıfı: NEMA 1, 3, 4, 6P ve IEC IP67
- 7/8" erkek konektör, düz, 4 pimli
- 2 x 7/8" dişi konektör, düz, 4 pimli


Kontak ataması

Konektör B (J1-2)

Konektör A (P1)



Devre şeması



Teknik Veriler

Kablo	
+20°C'de elektriksel özellikler	
Nominal gerilim	600 V
Akım	9 A
Insulation resistance	$\geq 10^8 \Omega$
İletme direnci	$\leq 5 m\Omega$
Mekanik ve kimyasal özellikler	
Ortam sıcaklığı (sabit)	-40...+105 °C
Ortam sıcaklığı (mobil)	-40...+105 °C
Onaylar	RoHS UL Listeli CE
Not	
Not	- Önceden bilgi vermeksizin teknik değişiklikler yapma hakkını saklı tutarız.