


CAN (DeviceNet, CANopen) için güç kablosu

PVC kablo kılıfı

RSM RKM 46-2M



Tip	RSM RKM 46-2M
Tanıt. no.	U2283-2


Konektör A	Erkek konektör, 7/8 inç-16 UN, Düz
Pim sayısı	4
Kontaklar	Pirinç, CuZn, Altın kaplama
Contact carriers	plastik, TPU, Sarı
Connector body	plastik, TPU, Sarı
Kaplin somunu/vidası	Nikel kaplamalı pirinç, CuZn, nikel kaplama
Koruma tipi	IP67, IP68, IP69, IP69K
Mekanik ömür	> 100 eşleşme döngüleri
Kirlilik derecesi	3

Konektör B	Dişi, 7/8 inç-16 UN, düz
Pim sayısı	4
Kontaklar	Pirinç, CuZn, Altın kaplama
Contact carriers	plastik, TPU, Sarı
Connector body	Plastik, TPU, Sarı
Kaplin somunu/tespit vidası	Nikel kaplamalı pirinç, CuZn, nikel kaplama
Koruma sınıfı	IP67, IP68, IP69, IP69K
Mekanik ömür	> 100 kontak dayanımı
Kirlilik derecesi	3

Kablo çapı	Ø 10.8mm
Cable length	2 m
Cable jacket	PVC, Sarı
Statik Bükme yarıçapı	≥ 5 x Ø
Bükülme yarıçapı (esnek kullanım)	≥ 10 x Ø
Kablo damarı yalıtımı	PVC
Kablo damarı renkleri	BK, WH, RD, GN/YE
Çekirdek kesit alan	4
Bükülü tel düzenlemesi	65



- 7/8" erkek konektör, düz, 4 pimli
- 7/8" dişi konektör, düz, 4 pimli
- Esnek Servis Kablosu
- Sarı PVC kılıf, 4 x 16 AWG
- UV dirençli
- -40°C soğuk bükülme mukavemeti
- Yağa karşı dayanıklı
- Alev derecelendirmeleri: UL 1100, CSA FT2



Devre şeması



Nominal voltaj [U _{max}]	600 V
Ortam sıcaklığı (sabit)	-40...+105°C
Ortam sıcaklığı (mobil)	5...+105°C
Onaylar	UL 2238 CSA C22.2 No. 182.3 CE UKCA RoHS
İzin verilen akım şiddeti	10 A