


RSV-2RKV 49

2 yönlü ayırıcı – T-splitter



Özellikler

- 4-pole T-splitter with 7/8" stainless steel receptacle connections
- For use in FOUNDATION™ fieldbus applications


Temel Kablo Bağlantı Şeması

FOUNDATION™ fieldbus Bağlantısı



Heading wiring diagram 3

Kablo Bağlantı Şeması



Teknik Veriler

Tip	RSV-2RKV 49
Tanıt. no.	U2385-7
Distributed I/O	T ayırıcı, 2 -port
Konektör A	Erkek, 7/8 inç-16 UN, Düz
Pim sayısı	4
Connector body	plastik, PUR, Sarı
Mekanik ömür	> 100 eşleşme döngüleri
Kirlilik derecesi	3/2
Koruma tipi	IP67, yalnızca vidalı durumda
Konektör B	2 x dişi, 7/8 inç-16 UN, düz
Kontaklar	Metal, CuZn, Altın kaplama
Contact carriers	plastik, PUR, Siyah
Connector body	Plastik, PUR, Sarı
Kaplin somunu/tespit vidası	paslanmaz çelik, 1.4404
Seal	plastik
Mekanik ömür	> 100 kontak dayanımı
Kirlilik derecesi	3/2
Koruma sınıfı	IP67, Yalnızca prize takılıken
Ağ protokolü	FOUNDATION fieldbus
+20°C'de elektriksel özellikler	
Nominal gerilim	300 V
Akım	4 A
Insulation resistance	$\geq 10^8 \Omega$
İletim direnci	$\leq 5 m\Omega$
Mekanik ve kimyasal özellikler	
Ortam sıcaklığı (sabit)	-40...+80 °C

Teknik Veriler

Ortam sıcaklığı (mobil) -40...+80 °C

Not

Not - Önceden bilgi vermeksizin teknik değişiklikler yapma hakkını saklı tutarız.