


RSF 57

DeviceNet, 7/8" erkek priz – Önden montajlı



Teknik Veriler

Tip	RSF 57
Tanıt. no.	U5220-0
Konektör A	Erkek, 7/8 inç-16 UN
Pim sayısı	5
Kontaklar	Pirinç, CuZn, Altın kaplama
Contact carriers	plastik, TPU, Mavi
Flange housing	metal, CuZn, Nikel kaplama
Tightening torque (range)	3.5 ... 10.2 Nm (Karşı parçanın maks. tork değerine dikkat edin!)
Mounting type	front panel mounting
Screw-in thread seal	O-ring, Plastic, NBR
Screw-in thread	1/2 inç-14 NPSM
Flanş sıkma torku	3.5...10.2 Nm
Connection mode	Lehim kontak
Mekanik ömür	> 100 eşleşme döngüleri
Kirlilik derecesi	3
Koruma tipi	IP67, IP68, IP69, IP69K NEMA: 1, 3, 4, 6P, 12
Ağ protokolü	DeviceNet
Kondüktör sayısı	5
+20°C'de elektriksel özellikler	
Nominal gerilim	300 V
Akım	9 A
Mekanik ve kimyasal özellikler	
Ortam sıcaklığı (sabit)	-40...+80 °C
Onaylar	CSA C22.2 No. 182.3 CE


Özellikler




- 7/8", erkek priz, 5 pimli
- Vidalı dış: 1/2"-14 NPT

Kontak ataması

Konektör A



Ön panel montajı



Teknik Veriler

RoHS
UL Listeli
UL 2238

Not

Not

- Önceden bilgi vermeksizin teknik
değişiklikler yapma hakkını saklı tutarız.