



# RKF 57

## DeviceNet, 7/8" dişi priz – Önden montajlı



### Teknik Veriler

|                                        |                                                                   |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Tip                                    | RKF 57                                                            |
| Tanıt. no.                             | U5514-1                                                           |
| Konektör A                             | Dişi, 7/8 inç-16 UN                                               |
| Pim sayısı                             | 5                                                                 |
| Kontaklar                              | Pirinç, CuZn, Altın kaplama                                       |
| Contact carriers                       | plastik, TPU, Mavi                                                |
| Flange housing                         | metal, CuZn, Nikel kaplama                                        |
| Tightening torque (range)              | 0.8 ... 2 Nm<br>(Karşı parçanın maks. tork değerine dikkat edin!) |
| Mounting type                          | front panel mounting                                              |
| Screw-in thread seal                   | O-ring, Plastic, NBR                                              |
| Screw-in thread                        | 1/2 inç-14 NPSM                                                   |
| Flanş sıkma torku                      | 6.8...27.1 Nm                                                     |
| Connection mode                        | Lehim kontak                                                      |
| Mekanik ömür                           | > 100 eşleşme döngüleri                                           |
| Kirlilik derecesi                      | 3                                                                 |
| Koruma tipi                            | IP67, IP68, IP69, IP69K                                           |
|                                        | NEMA: 1, 3, 4, 6P, 12                                             |
| Ağ protokolü                           | DeviceNet<br>CANopen                                              |
| Kondüktör sayısı                       | 5                                                                 |
| Kablo damarı yalıtımı                  | PVC                                                               |
| <b>+20°C'de elektriksel özellikler</b> |                                                                   |
| Nominal gerilim                        | 300 V                                                             |
| Akım                                   | 9 A                                                               |
| <b>Mekanik ve kimyasal özellikler</b>  |                                                                   |
| Ortam sıcaklığı (sabit)                | -40...+105 °C                                                     |


### Özellikler




- 7/8", dişi priz, 5 pimli
- Vidalı diş: 1/2"-14 NPSM

### Kontak ataması

Konektör A



### Ön panel montajı



## Teknik Veriler

Onaylar

UL 2238  
CSA C22.2 No. 182.3  
CE  
RoHS

Not

Not

- Önceden bilgi vermeksizin teknik  
değişiklikler yapma hakkını saklı tutarız.