

RKSW 458-2M


PROFIBUS Cable – PUR Cable Jacket

Özellikler




- Kılıf malzemesi: PUR
- Kılıf rengi: mor
- Çekme zinciri kullanımı için uygun
- UL onayı
- Koruma sınıfı: IP67
- Ucu açık
- M12 dişi konektör, düz, ters anahtarlanmış
- Kablo uzunluğu: 2,0 m

Kablo Kesit Alanı



Kontak ataması



Teknik Veriler

Tip	RKSW 458-2M
Tanıt. no.	U7334-2
Konektör A	Dişi, M12 × 1, Düz, B kodlu
Pim sayısı	5
Kontaklar	Metal, CuZn, Altın kaplama
Contact carriers	plastik, TPU, Siyah
Connector body	plastik, TPU, Siyah
Kaplin somunu/vidası	Nikel kaplamalı pirinç, CuZn, nikel kaplama
Seal	plastik, FPM/FKM
Tightening torque (range)	0.8 ... 1 Nm (Karşı parçanın maks. tork değerine dikkat edin!)
Mekanik ömür	> 100 eşleşme döngüleri
Kirlilik derecesi	3
Koruma tipi	IP67, IP69K, yalnızca vidalı durumda
Kablo	
Ağ protokolü	PROFIBUS-DP, 458
Kablo çapı	Ø 8.5 mm ±0.30
Cable length	2 m
Cable jacket	PUR, Mor
Koruma	Alüminyum folyo, kalaylı bakır tel
Kablo damarı yalıtımı	PE
Çekirdek kesit alanı	2 x 0.34 mm ²
Bükülü tel düzenlemesi	65 x 0.079 mm
Kablo damarı renkleri	GN, RD
+20°C'de elektriksel özellikler	
Nominal gerilim	250 V

Teknik Veriler

Akım	4 A
DC direnci (döngü)	50 Ω /km
Nom. Empedans	150 Ω (1MHz)
Nom. Kapasitans	29.53 pF/m
Mekanik ve kimyasal özellikler	
Statik Bükme yarıçapı	$\geq 5 \times \emptyset$
Bükülme yarıçapı (esnek kullanım)	$\geq 15 \times \emptyset$
Bükme döngüleri	≥ 10 million
Burulma gerilimi	± 180 °/m
Ortam sıcaklığı (sabit)	-40...+80 °C
Ortam sıcaklığı (mobil)	-40...+60 °C
Ortam sıcaklığı (çekme zinciri)	-25...+60 °C
Diğer Özellikler	
Çekme zinciri kullanımına uygundur	evet
Halojensiz	hayır
UV dirençli	evet
Alev geciktirici	evet
Onaylar	UL CSA
Not	
Not	- Önceden bilgi vermeksizin teknik değişiklikler yapma hakkını saklı tutarız.