



RJ45S 841-6M

Endüstriyel Ethernet Kablosu – Anschluss Kabelsatz



Teknik Veriler

Tip	RJ45S 841-6M
Tanit. no.	U8635-6
Konektör A	Erkek konektör, RJ45, Düz
Pim sayısı	8
Kontaklar	Metal, CuSn, Altın kaplama
Contact carriers	plastik, PC, Şeffaf
Connector body	plastik, TPU, Siyah
Koruma tipi	IP20
Kablo	
Ağ protokolü	Ethernet, 841
Kablo çapı	Ø 7.7 mm
Cable length	6 m
Cable jacket	TPE, Yeşil
Koruyucu	evet
Kablo damarı yalıtımı	PE
Çekirdek kesit alanı	8 x 0.21 mm ²
Kablo damarı renkleri	WH/BU, WH/BN, BN, OG, WH/GN, WH/OG, BU, GN
+20°C'de elektriksel özellikler	
Nominal gerilim	42 V
Akım	1.5 A
DC direnci (döngü)	94 Ω/km
Nom. Empedans	100 Ω (1 MHz)
Nom. Kapasitans	46 pF/m
Mekanik ve kimyasal özellikler	
Bükülme yarıçapı (esnek kullanım)	≥ 10 x Ø
Bükme döngüleri	≥ 1 million




Özellikler



■ RJ45 erkek konektör, düz, 8 pimli

Kablo Kesit Alanı



Kontak ataması

Konektör A



1 = WH/OG (+Tx) 5 = WH/BU
2 = OG (-Tx) 6 = GN (-Rx)
3 = WH/GN (+Rx) 7 = WH/BN
4 = BU 8 = BN

Teknik Veriler

Ambient temperature range (stationary)	-40...+80 °C
Hareket halinde	-40...+80 °C
Diğer Özellikler	
Çekme zinciri kullanımına uygundur	evet
UV dirençli	evet
Yağa dayanıklı	evet
Onaylar	UL
Not	
Not	- Önceden bilgi vermeksizin teknik değişiklikler yapma hakkını saklı tutarız.