RSE-48TR-EX
总线端接电阻器



特点

- 类型：M12公头连接器
- 4针直式镀镍黄铜连接螺母
- 用于PROFIBUS-PA应用
- 温度范围：-40 °C…+70 °C
- 防护等级：NEMA 1、3、4、6P和IEC IP67的要求
- FNICO兼容，符合IEC TS 60079-27标准

标题接线图

接线图



技术数据

型号	RSE-48TR-EX
货号	6602250
接插件A	M12 × 1, 直式
针脚数量	4
触点	铜，CuZn，镀金
触点夹紧	塑料, PUR, 黑色
拧接把手	塑料, PUR, 蓝
连接螺母/螺钉	CuZn
保护类型	IP67,（拧在一起）
网络协议	PROFIBUS-PA
机械和化学性能	
环境温度（移动）	-40…+70 °C
认证	ATEX防爆型