FW-M23ST12Q-G-LT-ME-XX-10
可现场接线的接插件
公头，M23 × 1，直式



技术数据

型号	FW-M23ST12Q-G-LT-ME-XX-10
货号	6604070
接插件A	公头, M23 × 1, 直式
针脚数量	12
触点	CuZn，镀金
触点夹紧	塑料, PA, 黑色
拧接把手	铜, CuZn, 镀镍
连接螺母/螺钉	铜, CuZn, 镀镍
Seal	塑料, FPM/FKM
Screw-in thread	PG9
线缆外径	6…8 mm
导线横截面/夹紧能力	0.25…1 mm²
连接方式	螺钉式端子连接
机械寿命	> 50 插接次数
保护类型	IP65,（拧在一起）
电气性能@20°C	
额定工作电压	48 V
电流	8 A
绝缘阻抗	≥ ≥ 10^8 Ω
正向电阻	≤ 3 mΩ
机械和化学性能	
环境温度（固定）	-40…+70 °C

特点

- 金属外壳
- 防护等级IP65
- 焊接连接
- 12芯
- PG9螺纹
- 电缆穿墙护孔6.0…8.0 mm

触点分配



FW-M23ST12Q-G-LT-ME-XX-10| 25-02-2025 06-50 | 保留技术性修改