BS8141-0
可现场接线的接插件
公头接插件，M12 × 1，直式



技术数据

型号	BS8141-0
货号	69010
接插件A	接插件, M12 × 1, 直式, A-coded
针脚数量	4
触点	CuZn，电镀层
触点夹紧	塑料, PA, 黑色
拧接把手	塑料, PA, 黑色
连接螺母/螺钉	镀锌膜, GD-Zn, 镀镍
Seal	塑料
Screw-in thread seal	塑料, FPM/FKM
Screw-in thread	PG7
线缆外径	4…6 mm
导线横截面/夹紧能力	0.14…0.75 mm²
连接方式	螺钉式端子连接
机械寿命	> 100 插接次数
保护类型	IP67,（拧在一起）
电气性能@20°C	
额定工作电压	250 V
电流	4 A
绝缘阻抗	≥ 10^8 Ω
正向电阻	≤ 8 mΩ
机械和化学性能	
环境温度（固定）	-40…+85 °C
认证	通过cULus认证

特点

- 金属连接螺母
- 防护等级：IP67
- UL认证
- 接线端子
- 4芯
- PG7螺纹
- 电缆穿墙护孔4.0…6.0 mm

触点分配