BMS8141-0/9
可现场接线的接插件
母头接插件，M12 × 1，直式



特点

- 通过绝缘屏蔽总线进行屏蔽
- 4针
- 4针直角镀镍黄铜夹
- 线缆引线4.0…9.0 mm
- 用于 PROFIBUS-PA 应用

触点分配



技术数据

型号	BMS8141-0/9
货号	6904702
接插件A	母头接插件, M12 × 1, 直式, A-coded
针脚数量	4
触点	CuZn, CuSnZn，电镀层
触点夹紧	PA, 灰
拧接把手	金属, GD-ZnAl, 镀镍, 灰
连接螺母/螺钉	铜, CuZn, 镀镍
Seal	塑料, FKM/FPM
Screw-in thread	PG9
线缆外径	4…9 mm
导线横截面/夹紧能力	0.14…0.75 mm²
连接方式	螺钉式端子连接
保护类型	IP67,（拧在一起）
网络协议	PROFIBUS-PA
电气性能@20°C	
额定工作电压	125 V
机械和化学性能	
环境温度（固定）	-25 °C

标题接线图

PROFIBUS-PA 连接