CMBS8141-0
Konfektionierbarer Steckverbinder
Stecker M12 × 1, gerade



Technische Daten

Typ	CMBS8141-0
Ident-No.	6604005
Steckverbinder A	Stecker, M12x1, gerade, A-codiert
Polzahl	4
Kontakte	CuZn, vergoldet
Kontaktträger	Kunststoff, PA, Schwarz
Griffkörper	Zinkdruckguss, GD-Zn, vernickelt, Schwarz
Überwurfmutter/-schraube	Zinkdruckguss, GD-Zn, vernickelt
Außendurchmesser der Leitung	6…8 mm
Adernquerschnitt/Klemmvermögen	0.14…0.75 mm²
Anschlussart	Schraub-/Klemmanschluss
Mechanische Lebensdauer	> 100 Steckzyklen
Schutzart	IP67, (verschraubt)
Elektrische Eigenschaften bei +20 °C	
Bemessungsspannung	250 V
Strombelastbarkeit	4 A
Isolationswiderstand	≥ ≥ 10^8 Ω
Durchgangswiderstand	≤ 3 mΩ
Mechanische und chemische Eigenschaften	
Umgebungstemperatur (fest)	-40…+85 °C
Zulassungen	cULus Recognized

Merkmale

- A-Kodierung
- Metallgehäuse
- schirmbar
- Schirmringversion
- mit Druckgussgewindering
- Schraub-Klemmanschluss
- 4-polig
- Leitungsdurchlass 6 … 8 mm
- Adernquerschnitt 0.14 … 0.75 mm^2

Kontaktbelegung

CMBS8141-0 | 23-02-2025 09-24 | Technische Änderungen vorbehalten