B-TL70DXN2-8
Luz de señal LED – Columna señalizadora modular
Módulo base con receptor inalámbrico integrado



Tipo	B-TL70DXN2-8
N.º de ID	3094216
Datos de señal y visualización	
Finalidad de uso	Lámpara indicadora LED
Función	Columna de señalización
atenuable	No
Datos eléctricos	
Voltaje de funcionamiento U_B	12…30 VCC
Consumo máximo de corriente por color	420 mA
Tipo de entrada	PNP
Tiempo de respuesta típica	< 180 ms
Datos mecánicos	
Posible funcionamiento en cascada	No
Diseño	Tubo liso, TL70
Medidas	Ø 70 x 47.5 mm
Material de la cubierta	Plástico, PC, Negro
Conexión eléctrica	Conectores, M12 × 1, 2 m, PVC
N° de conductores	8
Temperatura ambiente	-40…+50 °C
Humedad relativa del aire	0…95 %
Grado de protección	IP65
Pruebas/aprobaciones	
Aprobaciones	CE, UL listed

- Carcasa de plástico, negra
- Clase de protección IP65
- Protección contra interferencias electromagnéticas y de alta frecuencia
- Cable, PVC, 2 m, 8 hilos
- Placa terminal incluida en el volumen de suministro
- Tensión de servicio: 12…30 VCC
- Módulo de radio integrado
- Nodo DX80 compatible
- Configuración a través de interruptor DIP

Esquema de conexiones



Principio de Funcionamiento

Esta pantalla multifunción modular ofrece una amplia variedad de versiones, así como un montaje sencillo con un diseño robusto. Cada columna permite montarse con hasta cinco elementos de color y, opcionalmente,

con un emisor de señales acústicas. Todos los segmentos son configurables a través de interruptores DIP.
Hay disponibles 5 colores azul(B), verde(G), rojo(R), amarillo(Y) y blanco(W) que permiten utilizarse en la combinación que deseemos. La posición de los segmentos puede cambiarse posteriormente y, además, las lámparas son ampliables. La correspondiente conexión se elige a través del módulo básico. El esquema de conexiones muestra una configuración de conexión PNP.



Dibujo acotado	Tipo	N.º de ID	
	SG-TL70-G	3092211	Segmento de color TL70, color: verde



B-TL70DXN2-8

Dibujo acotado	Tipo	N.º de ID	
	SG-TL70-Y	3092212	Segmento de color TL70, color: amarillo
			
	SG-TL70-R	3092213	Segmento de color TL70, color: rojo
			
	SG-TL70-B	3092214	Segmento de color TL70, color: azul
			

B-TL70DXN2-8

Dibujo acotado	Tipo	N.º de ID	
	SG-TL70-W	3092215	Segmento de color TL70, color: blanco



	SG-TL70-A	3092221	Segmento de sonido TL70, negro



B-TL70DXN2-8