FW-M23ST12Q-G-LT-ME-XX-10
Conector cableable en campo
Conector macho M23 × 1, recto



Tipo	FW-M23ST12Q-G-LT-ME-XX-10
N.º de ID	6604070
Conector A	**Macho, M23 × 1, Recto**
Número de polos	12
Contactos	CuZn,Dorado
Soporte del contacto	Plástico, PA, Negro
Empuñadura	Latón, CuZn, niquelado
Tuerca y tornillo de unión	Latón, CuZn, Niquelado
Junta	Plástico, FPM/FKM
Rosca interna	PG9
Diámetro exterior del cable	6…8 mm
Sección transversal del conductor/capacidad de sujeción	0.25…1 mm²
Modo de conexión	Conexión atornillada y a presión
Vida útil de funcionamiento mecánico	> 50 Ciclos de acoplamiento
Grado de protección	IP65, (atornillado)
Propiedades eléctricas a +20 °C	
Voltaje nominal	48 V
Corriente	8 A
Resistencia de aislamiento	≥ ≥ 10^8 Ω
Resistencia de paso	≤ 3 mΩ
Propiedades químicas y mecánicas	
Temperatura ambiente (fijo)	-40…+70 °C

Características

- Carcasa de metal
- Grado de protección IP65
- conexión de soldadura
- 12 polos
- rosca PG9
- apertura para paso de los cables 6,0 … 8,0 mm

Asignación de contactos



FW-M23ST12Q-G-LT-ME-XX-10