Conector cableable en campo
Conector hembra, recto
B23171-8.5



- Con contactos engastables (los contactos no están incluidos en la entrega; estos se pueden solicitar con el número 6900272)
- 7 polos

Tipo	B23171-8.5
N.º de ID	6900270

Conector A	Conector hembra, M23 × 1, Recto
Número de polos	7
Soporte del contacto	Plástico, PA
Empuñadura	Fundición inyectada de zinc, GD-Zn, niquelado
Modo de conexión	Conexión de crimpado
Vida útil de funcionamiento mecánico	> 50 Ciclos de acoplamiento
Grado de protección	IP67, (atornillado)

Propiedades eléctricas a +20 °C	
Resistencia de aislamiento	$\geq 10^8\ \Omega$

Propiedades químicas y mecánicas	
Temperatura ambiente (fijo)	-40…+85°C

edición • 2024-10-03T00:55:29+02:00

Accesorios

Modelo	N° de identi-ficación		Dibujo acotado
B23-0001	6900272	Contacto de engarzado hembra (no principal) para conec-tores M23 macho BS23171-8.5 (6900273) y BS23271-8.5 (6900274); sección transversal de la conexión: 1,5-2,5 mm²	

edición • 2024-10-03T00:55:29+02:00