H5241-0
Conector cableable en campo
Conector hembra, M8 × 1/Ø 8 mm, acodado



Tipo	H5241-0
N.º de ID	6902820
Conector A	Conector hembra, M8 × 1, Acodado
Número de polos	4
Contactos	Bronce,CuSn,Dorado
Soporte del contacto	Plástico, PA, Negro
Empuñadura	Plástico, PA, Negro
Tuerca y tornillo de unión	Cinc-aluminio, ZnAl, Niquelado
Junta	Plástico, FPM/FKM
Rosca interna	M9.5x1
Diámetro exterior del cable	4…5 mm
Sección transversal del conductor/capacidad de sujeción	0.14…0.34 mm²
Modo de conexión	Conexión atornillada y a presión
Grado de protección	IP67, (atornillado)
Propiedades eléctricas a +20 °C	
Voltaje nominal	50 V_{AC}/60 V_{DC}
Corriente	4 A
Resistencia de aislamiento	≥ ≥ 10^8 Ω
Resistencia de paso	≤ 5 mΩ
Propiedades químicas y mecánicas	
Temperatura ambiente (fijo)	-25…+70 °C

Características

- Tuerca de acoplamiento de metal
- Grado de protección IP67
- Tecnología de inserción de pines
- 4-polig
- rosca rosca métrica M9,5 x 1

Asignación de contactos