CMBS8141-0
Connecteur confectionnable
Connecteur mâle M12 × 1, droit



Données techniques

Type	CMBS8141-0
N° d'identification	6604005
Connecteur A	Connecteur mâle, M12x1, Droit, Codage A
Nombre de pôles	4
Contacts	CuZn, doré
Corps isolant	Plastique, PA, Noir
Corps de manchon	fonte de zinc, GD-Zn, nickelé, Noir
Écrou/vis de serrage	fonte de zinc, GD-Zn, nickelé
Diamètre extérieur du câble	6…8 mm
Section conducteur/section raccordable	0.14…0.75 mm²
Type de connexion	raccordement par vis/bornes
Durée de vie mécanique	> 100 Cycles de couplage et de découplage
Type de protection	IP67, (vissé)
Caractéristiques électriques à +20°C	
Tension nominale	250 V
Intensité maximale admissible	4 A
Résistance d'isolation	≥ ≥ 10^8 Ω
Résistance transversale	≤ 3 mΩ
Caractéristiques mécaniques et chimiques	
Température ambiante (posé de manière fixe)	-40…+85 °C
Homologations	Reconnu cULus

Caractéristiques

- Codage A
- Boîtier métallique
- Peut être blindé
- Bague de protection
- Avec bague filetée coulée sous pression
- raccordement par bornes à vis
- 4 pôles
- diamètre de ligne 4 … 6 mm
- section conducteur 0.14 … 0.75 mm²

Configuration de contact

CMBS8141-0 | 23-02-2025 19-29 | Sous réserve de modifications techniques