YB2-FSM5-2FKM5.4/S1063
Répartiteurs à deux voies – Répartiteur Y sans câble, connecteur mâle M12 × 1 - 2 × connecteur femelle M12 × 1



Caractéristiques

- Connecteur mâle M12, 5 pôles
- Connecteur femelle M12, 4 pôles
- Conformité RoHS
- Mode de protection IP67

Configuration de contact





Données techniques

Type	YB2-FSM5-2FKM5.4/S1063
N° d'identification	6930551
Répartiteur E/S	Répartiteur en Y, 2 ports
Connecteur A	Connecteur mâle, M12x1
Nombre de pôles	5/4
Corps de manchon	Plastique, TPU, Gris
Couple de serrage	0.8 … 1 Nm
Degré de pollution	3
Type de protection	IP67
Connecteur B	2 x connecteur femelle, M12x1
Contacts	laiton, CuZn, doré
Corps isolant	Plastique, TPU, Noir
Corps de manchon	Plastique, TPU, Noir
Ecrou de serrage/vis de serrage	laiton, nickelé
Durée de vie mécanique	> 100 Cycles de couplage et de découplage
Indice de protection	uniquement en état vissé
Caractéristiques électriques à +20°C	
Tension nominale	60 V
Intensité maximale admissible	4 A
Résistance d'isolation	≥ ≥ 10^8 Ω
Résistance transversale	≤ 5 mΩ
Caractéristiques mécaniques et chimiques	
Température ambiante (mobile)	-30…+80 °C

YB2-FSM5-2FKM5.4/S1063| 23-02-2025 19-18 | Sous réserve de modifications techniques

Accessoires

TORQUE-WRENCH-SET-AS		6936170
	Jeu de clé de couple de serrage; poignée avec couple de serrage réglable 0.4 - 1.0 Nm, outil de réglage pour couple de serrage, clé à fourche pour M8 (ouverture de clé 9), clé à fourche pour M12 (ouverture de clé 14)	

YB2-FSM5-2FKM5.4/S1063| 23-02-2025 19-18 | Sous réserve de modifications techniques