


SM31ELMHS


Optosenzor – jednocestná závora (vysílač)



Vlastnosti

- PVC kabel 2 m
- stupeň krytí IP67
- přijímač SM31RLMHS s krátkým reakčním časem 0,3 ms

Schéma zapojení



Technické údaje


Typ	SM31ELMHS
ID č.	3027345
Optická data	
Funkce	jednocestná závora
Druh provozu	vysílač
Barva světla	IR
Vlnová délka	880 nm
Rozsah	0...30000 mm
Elektrické údaje	
Napájecí napětí	10...30 VDC
Zvlnění	< 10 % U _{ss}
Proud naprázdno	≤ 25 mA
Doba ustálení	≤ 100 ms
Reakční čas typicky	< 0.3 ms
Možnost nastavení	potenciometr
Mechanické údaje	
Pouzdro	kvádr se závitem, Mini Beam
Rozměry	Ø 18 x 53.3 x 12.3 x 30.7 mm
Materiál pouzdra	plast, termoplastický materiál, žlutá
Čočka	plast, akrylát
Elektrické připojení	kabel, 2 m, PVC
Počet žil	2
Průřez žily	0.5 mm ²
Okolní teplota	-20... +70 °C
Stupeň krytí	IP67
Speciální vlastnosti	zapouzdřeno
Indikace funkční rezervy	LED

Funkční princip

Jednocestné závory se skládají z jednoho vysílače a jednoho přijímače. Světlo z vysílače je nasměrováno přesně na přijímač. Přerušení nebo oslabení světelného paprsku objektem vyvolá sepnutí. Všude tam, kde mají být snímány neprůsvitné objekty, jsou jednocestné závory nejspolehlivějšími optosenzory. Vysoký kontrast mezi stavem světlo a tma a velmi vysoké funkční rezervy, které jsou pro tento pracovní režim typické, umožňují provoz na velké vzdálenosti a za těžkých podmínkách.

Akční rádius

Funkční rezerva v závislosti na dosahu



Technické údaje


Testy / certifikáty

MTTF	853 let dle SN 29500 (Ed. 99) 40°C
Certifikáty	CE, cURus, CSA

Příslušenství

SMB18A


3033200



Montážní úchytka úhlová, nerez, pro
závitová pouzdra M18

SMB18AFAM10


3012558



Montážní úchytka, VA 1.4401, pro
závity 18 mm, závit M10 x 1,5

SMB18SF


3052519



Montážní úchytka, černý PBT, pro
závitová pouzdra M18, otočná

SMB312B


3025519



Montážní úchytka, nerez, pro typy
MINI-BEAM NAMUR

SMB3018SC

3053952



Montážní úhelník, černý PBT, pro
závitová pouzdra M18