TC210K-01A423-A6
Handheld mit Lithium-Ionen-Akku

Technische Daten

Typ	TC210K-01A423-A6
Ident-No.	100049590
Umgebungstemperatur	-10…+50 °C
Lagertemperatur	-30…+70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	95 %
Relative Luftfeuchtigkeit	nicht kondensierend
Elektrische Daten	
Technologie	HF RFID BLE
Funk- und Protokollstandards	ISO 15693 ISO 14443
Geräteeigenschaften	Qualcomm Snapdragon 660, Octa-Core 1,8 GHz
Speicher	4 GB RAM/64 GB Flash
Erweiterungsspeicher	microSD-Karte bis zu 128 GB
Display	5 '', 1280 x 720 Pixel, Touchscreen-Display
Akkukapazität	3300 mAh
Kommunikation via	USB-C, Bluetooth 5.0 BLE, WLAN 802.11 a/b/g/n
Mitgelieferte Software	Turck RFID Software
Betriebssystem	Android
Barcode	2D Imager, Kamera
Mechanische Daten	
Abmessungen	158 x 79 x 13.7 mm
Gewicht	236 g
Gehäusewerkstoff	Kunststoff, schwarz
Schutzart	IP67

Merkmale

- Ortsunabhängiges Auslesen und Beschreiben von RFID-Datenträgern
- Handheld mit NFC, erweiterbar um UHF
- 2D Imager, Kamera
- Upgrade-Möglichkeit bis auf Android 14
- Inkl. TURCK RFID App zum Lesen und Schreiben von Tags
- Mit USB-C, Bluetooth 5.0 BLE und WLAN 802.11ac
- Schutzart IP67
- Besteht 1,2 m Fallhöhe auf Beton gemäß MIL-STD-810G über den gesamten Betriebstemperaturbereich

Funktionszubehör

Maßbild	Typ	Ident-No.	
	CRD-TC2Y-SE1ET-01	100049592	Lade- und Übertragungsstation
	PWR-BGA12V50W0WW	100049597	Netzteil

TC210K-01A423-A6| 25-02-2025 12-39 | Technische Änderungen vorbehalten

Maßbild	Typ	Ident-No.	
	CBL-DC-388A1-01	100049598	Netzkabel
	RFD4030-G00B700-E8	100049599	UHF-Reader
	ADP-RFD40-TC2X-1E	100049600	Adapter für UHF-Reader

TC210K-01A423-A6| 25-02-2025 12-39 | Technische Änderungen vorbehalten