

## console de paramétrage avec batterie lithium-ion PD-IDENT-HF-S2D-RBTW



- Lecture et écriture d'étiquettes électroniques RFID quel que soit l'endroit
- handheld avec antenne HF
- système d'exploitation Microsoft Windows CE 5
- lecteur de code à barres 2D (lit des codes à barres 1D et 2D)
- y compris logiciel RFID TURCK TW-HF pour la lecture et l'écriture d'étiquettes électroniques
- Un logiciel d'application spécifique client peut être réalisé sur demande.
- avec interface radio bluetooth
- mode de protection IP65
- résiste à plusieurs chutes d'une hauteur de 1,5 m
- y compris poignée pistolet, station docking avec alimentation, câble USB
- En option sur demande: WLAN et Software-Development-Kit (SDK)

<b>Type</b>	PD-IDENT-HF-S2D-RBTW
N° d'identification	7030539
<b>Température ambiante</b>	-20...+50 °C
Température de stockage	-40...+60 °C
<b>Données électriques</b>	
Transmission de données	accouplement inductif
Fréquence de fonctionnement	13,56 MHz
Normes radio et protocole	ISO 15693
<b>Caractéristiques d'appareil</b>	
Memory	XScale, 624 MHz
Afficheur	1 Go flash ROM ; 256 Mo de RAM
Clavier	3.7, 640 × 480, Afficheur à écran tactile
Capacité d'accumulateur	55 Touches
Communication par	3300 mAh
Logiciel inclus	Bluetooth Class II
Système d'exploitation	Logiciel RFID Turck, SDK disponible gratuitement
Code à barres	WinCE
Type de raccordement Docking station	2D Imager (lit des codes à barres 1D et 2D)
<b>Données mécaniques</b>	
Dimensions	USB (en série)
Matériau de boîtier	260x 100x 42mm
<b>Mode de protection</b>	
Homologations	Plastique, noir
	IP65
	CE; FCC Id: GM3HFT2G2; IC Id: 2739D-HFT2G2; Safety: CSA/UL60950-1, IEC60950-1, EN60950-1; EMC: FCC Part 15 Class B EN55022; EN 55024; EN301 489

## console de paramétrage avec batterie lithium-ion PD-IDENT-HF-S2D-RBTW

### Accessoires

Type	No. d'identité		Dimensions
PD-IDENT-TA-RS232	7030554	câble d'adaptateur RS232 pour la connexion directe des consoles de paramétrage TA à un appareil avec interface RS232 (par ex. API, PC)	
PD-IDENT-TW-3300	7030517	accu de rechange 3300 mAh	
PD-IDENT-TA-STYLUS	7030550	stylets de réserve (5 pièces)	
PD-IDENT-TA-STYLUS-HOLDER-KIT	7030549	Stylet avec fixation (utilisable sans poignée pistolet uniquement)	
PD-IDENT-TA-POWERSUPPLY	7030597	Module d'alimentation	
PD-IDENT-TA-DOCK	7030596	station Docking y compris alimentation	