

LED-signaallamp

Signaalzuil


TL50BLZGGGRR

Type	TL50BLZGGGRR
Identnr.	3093435
Signaal- en weergavegegevens	
Toepassingsdoel	LED-lamp
Functie	Signaalzuil
Lichtsoort	groen groen groen rood rood
LED-levensduur (L70)	50000 h
Dimbaar	Nee
Kenmerken kleur 1	Groen, Doorlopend aan, 52 lm
Kenmerken kleur 2	Groen, Doorlopend aan, 52 lm
Kenmerken kleur 3	Groen, Doorlopend aan, 52 lm
Kenmerken kleur 4	Rood, Doorlopend aan, 24 lm
Kenmerken kleur 5	Rood, Doorlopend aan, 24 lm
Elektrische gegevens	
Bedrijfsspanning U _e	85...264VAC
AC nominale bedrijfsstroom	≤ 70 mA
Max. stroomverbruik per kleur	55 mA
Ingangstype	AC
Aanspreektijd typisch	< 500 ms
Mechanische gegevens	
In cascade monteerbaar	Nee
Bouwworm	gladde behuizing, TL50BLZ
Afmetingen	Ø 50 x 237 mm
Materiaal behuizing	Kunststof, ABS, zwart
Window material	Polycarbonaat, helder
Elektrische aansluiting	Kabel, 2 m, PVC
Aantal aders	6
Omgevingstemperatuur	-40...+50 °C
Relatieve luchtvochtigheid	0...95%
Beschermingsgraad	IP67
Tests/certificaten	
Certificaten	CE, UL gelisted



- zwarte kunststofbehuizing
- beschermingsgraad IP67
- bescherming tegen elektromagnetische en hoogfrequente storingen
- kleuren: Groen (COL 1) / groen (COL 2) / groen (COL 3) / rood (COL 4) / rood (COL 5)
- bedrijfsspanning: 85...264 VAC

Aansluitschema



Functieprincipe

De lichtzuil TL50 Beacon biedt een groot aantal varianten alsook een eenvoudige montage in een robuust design. Elke signaalzuil kan met maximaal vier verschillende LED-elementen met verschillende kleuren, met of zonder alarm worden geconfigureerd. Verschillende lichtfuncties zijn eveneens mogelijk. Deze zijn herkenbaar aan de hand van het cijfer achter de kleur in de typesleutel (zonder: constant; 1: roterend; 2: knipperend). Goed waarneembare statusweergaven laten zowel binnen- als buitentoepassingen toe.

Het aansluitschema geeft een PNP-aansluitconfiguratie weer.

Er zijn 5 kleuren blauw (B), groen (G), rood (R), geel (Y) en wit (W), die in de typeomschrijving van de lamp de sequentie van onder naar boven aangeven. voorbeeld: TL50GYRQ betekent groen, geel en rood van onder naar boven.