

Handheld met lithium-ionen-batterij PD-IDENT-HF-RBTW



- uitlezen en beschrijven van RFID-data-dragers, ongeacht de plaats
- handheld met HF-antenne
- operating system Microsoft Windows CE 5
- incl. TURCK RFID TW-HF software voor het lezen en schrijven van data
- klantspecifieke toepassingssoftware kan op aanvraag worden gerealiseerd.
- met bluetooth-radio-interface
- beschermingsgraad IP65
- bestand tegen meerdere vallen op een hoogte van 1,5 m
- incl. stifthouder, dockingstation met voeding, USB-kabel
- optioneel op aanvraag: barcode-scanner (1D / 2D Imager of 1D Laser)
- optioneel op aanvraag: WLAN en Software-Development-Kit (SDK)

Type	PD-IDENT-HF-RBTW
Identnr.	7030499
Omgevingstemperatuur	-20...+50 °C
Opslagtemperatuur	-40...+60 °C
Elektrische gegevens	
Datatransmissie	inductieve koppeling
Arbeidsfrequentie	13,56 MHz
Radio- en protocolnormen	ISO 15693
Eigenschappen apparaat	
Memory	XScale, 624 MHz
Display	1 GB flash ROM; 256 MB RAM
Klavier	3.7, 640 x 480, Touch screen-display
Accucapaciteit	55 Toetsen
Communicatie via	3300 mAh
Meegeleverde software	Bluetooth Class II
Operating system	Turck RFID software, SDK gratis beschikbaar
Aansluittype docking station	WinCE
	USB (serieel)
Mechanische gegevens	
Afmetingen	260x 100x 42mm
Materiaal behuizing	Kunststof, zwart
Beschermingsgraad	IP65
Certificaten	CE; FCC Id: GM3HFT2G2; IC Id: 2739D-HFT2G2; Safety: CSA/UL60950-1, IEC60950-1, EN60950-1; EMC: FCC Part 15 Class B EN55022; EN 55024; EN301 489

Handheld met lithium-ionen-batterij PD-IDENT-HF-RBTW

Toebehoren

Type	Ident no.		Afmetingen
PD-IDENT-TA-RS232	7030554	RS232-adaptorkabel voor de directe aansluiting van de TA-handheld op een apparaat met RS232-interface (bv. PLC, PC)	
PD-IDENT-TW-3300	7030517	reserve-accu 3300 mAh	
PD-IDENT-TA-STYLUS	7030550	reservestiften (5 stuks)	
PD-IDENT-TA-STY-LUS-HOLDER-KIT	7030549	Bedieningspen met houder (alleen bruikbaar zonder pistoolgreep)	
PD-IDENT-TA-POUCH	7030548	draagtas voor de TW- en TA-handhelds zonder pistoolgreep	
PD-IDENT-TA-POWERSUPPLY	7030597	voeding	
PD-IDENT-TA-DOCK	7030596	Dockingstation incl. voeding	