

## Handheld met lithium-ionen-batterij PD-IDENT-UHF-RBTW-920-925



- uitlezen en beschrijven van RFID-data-dragers, ongeacht de plaats
- handheld met UHF-antenne
- operating system Microsoft Windows CE 5
- incl. TURCK RFID TW-UHF software voor het lezen en schrijven van tags
- klantspecifieke toepassingssoftware kan op aanvraag worden gerealiseerd.
- met bluetooth-radio-interface
- beschermingsgraad IP65
- bestand tegen meerdere vallen op een hoogte van 1,5 m
- incl. dockingstation met voeding, USB-kabel
- optioneel op aanvraag: barcode-scanner (1D / 2D Imager of 1D Laser)
- optioneel op aanvraag: WLAN en Software-Development-Kit (SDK)

<b>Type</b>	PD-IDENT-UHF-RBTW-920-925
Identnr.	7030532
<b>Omgevingstemperatuur</b>	-20...+50 °C
Opslagtemperatuur	-40...+60 °C
<b>Elektrische gegevens</b>	
Datatransmissie	elektromagnetisch wisselveld
Arbeidsfrequentie	920...925 MHz
Radio- en protocolnormen	ISO 18000-63 EPCglobal Gen 2
Uitgangsvermogen	500 mW (ERP), regelbaar
Antennenpolarisatie	lineair horizontaal
<b>Eigenschappen apparaat</b>	
Memory	XScale, 624 MHz 1 GB flash ROM; 256 MB RAM
Display	3.7, 640 × 480, Touch screen-display
Klavier	55 Toetsen
Accucapaciteit	3300 mAh
Communicatie via	Bluetooth Class II
Meegeleverde software	Turck RFID software, SDK gratis beschikbaar
Operating system	WinCE
Aansluittype docking station	USB (serieel)
<b>Mechanische gegevens</b>	
Afmetingen	260x 100x 42mm
Materiaal behuizing	Kunststof, zwart
<b>Beschermingsgraad</b>	IP65

## Handheld met lithium-ionen-batterij

### PD-IDENT-UHF-RBTW-920-925

#### Toebehoren

Type	Ident no.		Afmetingen
PD-IDENT-TA-RS232	7030554	RS232-adapterkabel voor de directe aansluiting van de TA-handheld op een apparaat met RS232-interface (bv. PLC, PC)	
PD-IDENT-TW-3300	7030517	reserve-accu 3300 mAh	
PD-IDENT-TA-STYLUS	7030550	reservestiften (5 stuks)	
PD-IDENT-TA-STY-LUS-HOLDER-KIT	7030549	Bedieningspen met houder (alleen bruikbaar zonder pistoolgreep)	
PD-IDENT-TA-POUCH	7030548	draagtas voor de TW- en TA-handhelds zonder pistoolgreep	
PD-IDENT-TA-DOCK	7030596	Dockingstation incl. voeding	
PD-IDENT-TA-PO-WERSUPPLY	7030597	voeding	