

## Handheld met lithium-ionen-batterij PD-IDENT-HF-RWBTW



- uitlezen en beschrijven van RFID-data-dragers, ongeacht de plaats
- handheld met HF-antenne
- operating system Microsoft Windows CE 5
- incl. TURCK RFID TW-HF software voor het lezen en schrijven van data
- klantspecifieke toepassingssoftware kan op aanvraag worden gerealiseerd.
- met WLAN 802.11b/g en Bluetooth-radio-interface
- beschermingsgraad IP65
- bestand tegen meerdere vallen op een hoogte van 1,5 m
- incl. stifthouder, dockingstation met voeding, USB-kabel
- optioneel op aanvraag: barcode-scanner (1D / 2D Imager of 1D Laser)
- optioneel op aanvraag: Software-Development-Kit (SDK)

<b>Type</b>	PD-IDENT-HF-RWBTW
Identnr.	7030534
<b>Omgevingstemperatuur</b>	-20...+50 °C
Opslagtemperatuur	-40...+60 °C
<b>Elektrische gegevens</b>	
Datatransmissie	inductieve koppeling
Arbeidsfrequentie	13,56 MHz
Radio- en protocolnormen	ISO 15693
<b>Eigenschappen apparaat</b>	
Memory	XScale, 624 MHz
Display	1 GB flash ROM; 256 MB RAM
Klavier	3.7, 640 × 480, Touch screen-display
Accucapaciteit	55 Toetsen
Communicatie via	3300 mAh
Meegeleverde software	Bluetooth Class II, WLAN 802.11b/g
Operating system	Turck RFID software, SDK gratis beschikbaar
Aansluittype docking station	WinCE
	USB (serieel)
<b>Mechanische gegevens</b>	
Afmetingen	260x 100x 42mm
Materiaal behuizing	Kunststof, zwart
<b>Beschermingsgraad</b>	IP65
Certificaten	CE; FCC Id: GM3HFT2G2; IC Id: 2739D-HFT2G2; Safety: CSA/UL60950-1, IEC60950-1, EN60950-1; EMC: FCC Part 15 Class B EN55022; EN 55024; EN301 489

## Handheld met lithium-ionen-batterij PD-IDENT-HF-RWBTW

### Toebehoren

Type	Ident no.		Afmetingen
PD-IDENT-TA-RS232	7030554	RS232-adaptorkabel voor de directe aansluiting van de TA-handheld op een apparaat met RS232-interface (bv. PLC, PC)	
PD-IDENT-TW-3300	7030517	reserve-accu 3300 mAh	
PD-IDENT-TA-STYLUS	7030550	reservestiften (5 stuks)	
PD-IDENT-TA-STY-LUS-HOLDER-KIT	7030549	Bedieningspen met houder (alleen bruikbaar zonder pistoolgreep)	
PD-IDENT-TA-POUCH	7030548	draagtas voor de TW- en TA-handhelds zonder pistoolgreep	
PD-IDENT-TA-POWERSUPPLY	7030597	voeding	
PD-IDENT-TA-DOCK	7030596	Dockingstation incl. voeding	