


TB-6M12-4-CS12H

Cutie de joncțiuni pentru senzor/actuator pasiv, M12 x 1 – 6-porturi, cu conector M23 tată pentru linia de intrare



Caracteristici



- Materialul carcasei: Nailon
- Culoare carcasă: neagră
- Grad de protecție IP67
- Conform RoHS
- În conformitate cu CE
- Port I/O (numărul pinilor): 3-pini + PE

Caracteristici tehnice


Tip	TB-6M12-4-CS12H
Nr. ID	6611960
Cutie cu joncțiuni I/O	6, Cu terminație tată M23 x 1
Carcasă	Plastic, PA, negru
port I/O	M12 x 1
Număr de pini	3+PE
Contacte	Alamă, CuZn, Aurit
Suportul contactelor	Plastic, PA, Negru
Etanșare	Plastic, FPM/FKM
Durata de viață din punct de vedere mecanic	> 100 Cicluri de cuplare
Grup de terminale	M23
Conector B	Conector tată, M23 x 1
Număr de pini	12
Contacte	Metal, CuZn, Aurit
Suportul contactelor	Plastic, PBT, Negru
Etanșare	Plastic, NBR
Durata de viață din punct de vedere mecanic	> 100 Cicluri de cuplare
Caracteristici electrice la +20 °C	
Tensiune nominală	30 V
Curent	2 A pe contact, curent total 9 A
Rezistență de izolare	≥ 10 ⁸ Ω
Rezistență directă	≤ 5 mΩ
Proprietăți mecanice și chimice	
În staționare	-40 °C...+85 °C

Alocare contacte


Conector I/O




Conector tată M23 x 1



Schema de conexiuni





Conectare

Port/Pin	C1/4	C2/4	C3/4	C4/4	C5/4	C6/4
Flanșă M23	1	2	3	4	5	6
Cablu	WH	GN	YE	GY	PK	RD

Alimentare C1-C6	24 V	0 V	PE
Flanșă M23	11	9 + 10	12
Cablu	BN	BU	GNYE

Pachet de livrare

Dispozitiv	Cantitate	Descriere
Cutii de joncțiuni	1	Cutie de joncțiuni pentru actuator/senzor pasiv
VS-M12-BK	2	Capace pentru conectori mamă M12
KS9/20	7	Etichete

Accesorii

Număr de identificare	Marcare	Descriere
6900197	CK12-0	Conector mamă demontabil M23, 12-pini, drept
6931889	CS12-0	Conector tată demontabil M23, 12-pini, drept
6931780	CKCM12-11-5/S90	Cablu de conectare, mamă M23, drept, 12-pini, 5 m *
6931781	CKCM12-11-10/S90	Cablu de conectare, mamă M23, drept, 12-pini, 10 m *
6931885	CKCWM12-11-5/S90	Cablu de conectare, mamă M23, cu cot, 12-pini, 5 m *
6931886	CKCWM12-11-10/S90	Cablu de conectare, mamă M23, cu cot, 12-pini, 10 m *
6931782	CSCM-CKCM12-11-5/S90	Cablu de extensie, tată M23 - mamă M23, drept, 12-pini, 5 m *
6931783	CSCM-CKCM12-11-10/S90	Cablu de extensie, tată M23 - mamă M23, drept, 12-pini, 10 m *
6931887	CSCM-CKCWM12-11-5/S90	Cablu de extensie, tată M23 drept - mamă M23, cu cot, 12-pini, 5 m *
6931888	CSCM-CKCWM12-11-10/S90	Cablu de extensie, tată M23 drept - mamă M23, cu cot, 12-pini, 10 m *
6625616	RKC5T-2-RSC5T/TXL	Actuator/senzor cablu, mamă M12 - tată M12, drept, 5-pini, 2 m *
6936055	VS-M12-BK	Capace pentru conectori mamă M12
8015002	KS9/20	Etichete

* Alte lungimi disponibile la cerere