



Sistem excom I/O Rack, zona non-Ex, pentru 24 module MT24-N



Rack-ul MT24-3 include partea backplane și sistemul rack. Poate să cuprindă 2 gateway-uri, 2 surse de alimentare precum și 24 module I/O. Pot fi conectate un număr maxim de 192 intrări/ieșiri digitale sau 96 intrări/ieșiri analogice sau o combinație între acestea.


Toate modulele pot fi introduse sau extrase când se află sub tensiune fără a întrerupe transferul de date. Același lucru se aplică în cazul gateway-urilor redundante și al surselor de alimentare.

Modulul rack poate fi folosit numai în zone non-Ex pentru semnale fără pericol de explozie.

Rack-ul sistemului este din aluminiu turnat, ce asigură o mai bună stabilitate și ecranare. Rack-ul modulelor este adecvat pentru montare pe perete sau în rack.

- Rack ce poate cuprinde până la 24 module I/O, 2 gateway-uri și 2 surse de alimentare
- Terminalele pentru nivel conectare semnal sunt disponibile ca accesorii

Dimensiuni



Tip	MT24-N
Nr. ID	9100683
Certificare Ex conform certificatului de conformitate	IECEX TUR 21.0012X
Certificare Ex conform certificatului de conformitate	TÜV 21 ATEX 8643 X
Marcare dispozitiv	Ex II 3 G Ex ec IIC T4 Gc
Afișează/controlază	
Sloturi	
Alimentare c.c	2
Gateway	2
Module I/O	24
Secțiunea terminalelor	
Secțiunea terminalelor	1,5 mm ²
Conexiune electrică	
Conexiune electrică	4 × 4 cleme per modul
Conectare bus	2 x 9-pini D-SUB
Adresa bus	2 x comutatoare rotative codate zecimal
Materialul carcasei	
Materialul carcasei	Aluminiu profil extrudare
Mod de conectare	Placă de montaj
Clasă de protecție	
Clasă de protecție	IP20
Temperatura mediului	
Temperatura mediului	-20...+70 °C
Umiditate relativă	
Umiditate relativă	≤ 93 % la 40 °C conf. IEC 60068-2-78
Test vibrații	
Test vibrații	Conf. cu IEC 60068-2-6
Test la șocuri mecanice	
Test la șocuri mecanice	Conf. cu IEC 60068-2-27
EMC	
EMC	Conform EN 61326-1 Conform Namur NE21
MTTF	
MTTF	1211 ani conform SN 29500 (Ed. 99) 40 °C
Dimensiuni	
Dimensiuni	525 x 260 x 130mm
Certificări	
Certificări	ATEX IECEX CE

Accesorii

Tip	Număr identificare		Desen cu dimensiuni
BM-N	6884226	Modul dummy pentru sloturi libere din modul rack, versiunea N	