

## Handheld cu baterie litiu-ion PD-IDENT-HF-S2D-RBTW



- Citire și scriere mobilă a purtătoarelor de date RFID
- Cititor portabil cu antena HF
- Microsoft Windows CE 5
- Cititor de cod de bare 2D (citește codurile de bare 1D și 2 D)
- Software TW-HF RFID de la TURCK pentru citirea și scrierea datelor inclus.
- Sunt disponibile, la cerere, soluții software personalizate
- Bluetooth
- Grad de protecție IP65
- Rezistă la căderi multiple pe beton, de la 1,5 m înălțime
- Sunt incluse: mâner, docking station cu sursă de alimentare, cablu USB
- Opțional, sunt disponibile la cerere: WLAN și Kit de dezvoltare software (SDK)

<b>Tip</b>	PD-IDENT-HF-S2D-RBTW
Nr. ID	7030539
<b>Temperatura mediului</b>	-20...+50 °C
Temperatura de depozitare	-40...+60 °C
<b>Caracteristici electrice</b>	
Transfer de date	cuplur inductiv
Frecvență de lucru	13.56 MHz
Standarde de comunicare prin radio si protocoale	ISO 15693
<b>Caracteristici dispozitiv</b>	
Memory	XScale, 624 MHz
Afișaj	1-GB flash ROM; 256-MB RAM
Tastatură	3.7, 640 × 480, Ecran tactil
Capacitate baterie	55 Taste
Comunicație prin	3300 mAh
Software inclus	Bluetooth Clasa II
Sistem de operare	Software RFID Turck, SDK poate fi descărcat gratuit
Cod de bare	WinCE
Tip conexiune docking station	Senzor imagine 2D (citește codurile de bare 1D și 2 D)
	USB (serial)
<b>Caracteristici Mecanice</b>	
Dimensiuni	260x100x42mm
Materialul carcasei	Plastic, Negru
<b>Clasă de protecție</b>	
Certificări	IP65
	CE; FCC Id: GM3HFT2G2; IC Id: 2739D-HFT2G2; Siguranță: CSA/UL60950-1, IEC60950-1, EN60950-1; EMC: FCC Part 15 Clasa B EN55022; EN 55024; EN301 489

## Handheld cu baterie litiu-ion PD-IDENT-HF-S2D-RBTW

### Accesorii

Tip	Număr identificare		Desen cu dimensiuni
PD-IDENT-TA-RS232	7030554	Cablu adaptor RS232 pt. conectarea directă a dispozitivelor handheld TA la un dispozitiv cu interfață RS232 (ex: PLC, PC)	
PD-IDENT-TW-3300	7030517	Baterie de schimb 3.300 mAh	
PD-IDENT-TA-STYLUS	7030550	Pen de schimb (25 buc.)	
PD-IDENT-TA-STYLUS-HOLDER-KIT	7030549	Stylus cu suport (numai fără prindere pistol)	
PD-IDENT-TA-POWERSUPPLY	7030597	Sursă de alimentare	
PD-IDENT-TA-DOCK	7030596	Docking station, incl. sursă de alimentare	