

Handheld cu baterie litiu-ion PD-IDENT-HF-S2D-RWBTW



- Citire și scriere mobilă a purtătoarelor de date RFID
- Cititor portabil cu antena HF
- Microsoft Windows CE 5
- Cititor de cod de bare 2D (citește codurile de bare 1D și 2 D)
- Software TW-HF RFID de la TURCK pentru citirea și scrierea datelor inclus.
- Sunt disponibile, la cerere, soluții software personalizate
- WLAN 802.11 b/g și interfață radio Bluetooth
- Grad de protecție IP65
- Rezistă la căderi multiple pe beton, de la 1,5 m înălțime
- Sunt incluse: mâner, docking station cu sursă de alimentare, cablu USB
- Opțional, sunt disponibile la cerere: Kit de dezvoltare software (SDK)

Tip	PD-IDENT-HF-S2D-RWBTW
Nr. ID	7030560

Temperatura mediului	-20...+50 °C
Temperatura de depozitare	-40...+60 °C

Caracteristici electrice

Transfer de date	cuplur inductiv
Frecvență de lucru	13.56 MHz
Standarde de comunicare prin radio si protocoale	ISO 15693

Caracteristici dispozitiv

Transfer de date	cuplur inductiv
Frecvență de lucru	13.56 MHz
Standarde de comunicare prin radio si protocoale	ISO 15693
Caracteristici dispozitiv	XScale, 624 MHz
Memory	1-GB flash ROM; 256-MB RAM
Afișaj	3.7, 640 × 480, Ecran tactil
Tastatură	55 Taste
Capacitate baterie	3300 mAh
Comunicație prin	Bluetooth Class II, WLAN 802.11b/g
Software inclus	Software RFID Turck, SDK poate fi descărcat gratuit
Sistem de operare	WinCE
Cod de bare	Senzor imagine 2D (citește codurile de bare 1D și 2 D)
Tip conexiune docking station	USB (serial)

Caracteristici Mecanice

Dimensiuni	260x100x42mm
Materialul carcasei	Plastic, Negru

Clasă de protecție

Certificări	IP65 CE; FCC Id: GM3HFT2G2; IC Id: 2739D-HFT2G2; Siguranță: CSA/UL60950-1, IEC60950-1, EN60950-1; EMC: FCC Part 15 Clasa B EN55022; EN 55024; EN301 489
-------------	--

Handheld cu baterie litiu-ion PD-IDENT-HF-S2D-RWBTW

Accesorii

Tip	Număr identificare		Desen cu dimensiuni
PD-IDENT-TA-RS232	7030554	Cablu adaptor RS232 pt. conectarea directă a dispozitivelor handheld TA la un dispozitiv cu interfață RS232 (ex: PLC, PC)	
PD-IDENT-TW-3300	7030517	Baterie de schimb 3.300 mAh	
PD-IDENT-TA-STYLUS	7030550	Pen de schimb (25 buc.)	
PD-IDENT-TA-STYLUS-HOLDER-KIT	7030549	Stylus cu suport (numai fără prindere pistol)	
PD-IDENT-TA-POWERSUPPLY	7030597	Sursă de alimentare	
PD-IDENT-TA-DOCK	7030596	Docking station, incl. sursă de alimentare	