


В-TL70-5

Светодиодный индикатор – Модульная сигнальная колонна

Базовый модуль




Технические характеристики

Тип	В-TL70-5
ID №	3092223
Данные по сигналам и индикации	
Назначение	Светодиодная индикаторная подсветка
Функция	башенный индикатор
с регулировкой	нет
Электрические параметры	
Рабочее напряжение	12...30 В =
Макс. потребление тока на цвет	420 мА
Тип входа	Биполярный (PNP/NPN)
Время отклика типовое	< 180 мс
Механические характеристики	
для подключения в каскад	нет
Конструкция	Гладкий цилиндр, TL70
Размеры	Ø 70 x 47.5 x 47.5 мм
Материал корпуса	Пластмасса, PC, Cat6, Черный
Электрическое подключение	Кабель, 2 м, ПВХ
Количество проводников	5
Температура окружающей среды	-40...+50 °С
Относительная влажность	0...95 %
Степень защиты	IP65
Испытания/сертификаты	
Approvals	Сертификация CE, UL

Свойства

- Пластмассовый корпус, черный
- Степень защиты IP65
- Устойчив к э/м и РЧ излучениям
- Кабель, ПВХ, 2 м, 5-жильн.
- В комплект поставки входит конечный элемент
- Рабочее напряжение: 12...30 В =
- Входы: PNP/NPN
- Настройка при помощи DIP переключателей


Схема подключения



Принцип действия


Многофункциональные башенные индикаторы доступны в различных вариантах. Каждый башенный индикатор может содержать до пяти цветовых сегментов и, опционально, зуммер. Все сегменты настраиваются посредством DIP-переключателей. Доступно 5 цветов: синий (B), зеленый (G), красный (R), желтый (Y) и белый (W), которые можно использовать в сочетании. Компонент сегментов можно в дальнейшем изменить, а также добавить

больше сегментов. С помощью базового модуля выбирается соответствующий порт. Схема подключения показывает конфигурацию контактов для PNP.



Аксессуары


Чертеж с размерами	Тип	ID №	
	SG-TL70-G	3092211	TL70 цветовой сегмент, цвет: Зеленый




SG-TL70-Y

3092212


TL70 цветовой сегмент, цвет: Желтый




Чертеж с размерами	Тип	ID №	
	SG-TL70-R	3092213	TL70 цветовой сегмент, цвет: Красный



	SG-TL70-B	3092214	TL70 цветовой сегмент, цвет: Синий
--	-----------	---------	------------------------------------



	SG-TL70-W	3092215	TL70 цветовой сегмент, цвет: Белый
--	-----------	---------	------------------------------------



Чертеж с размерами

Тип
SG-TL70-AID №
3092221

TL70 звуковой сегмент, черный

