

Переносной с литий-ионной батареей PD-IDENT-UHF-RWBTA-902-928



- Модуль чтения/записи носителей RFID
- Мобильный терминал с УВЧ-антенной
- Операционная система Windows Embedded CE 6.0
- С программным обеспечением TURCK RFID TA-HF (DE/EN/ES/FR/IT) для чтения и записи меток
- Индивидуальное программное решение по запросу
- WLAN 802.11a/b/g/n и интерфейс Bluetooth
- Степень защиты: IP65
- Выдерживает многократное падение на ровный бетон с высоты 1,5 м
- С батареей PD-IDENT-TA-4680, доковая станция с блоком питания PD-IDENT-TA-DOCK и USB-кабелем, PD-IDENT-TA-STYLUS-HOLDER-KIT

| | |
|-------------------------------------|---|
| Тип | PD-IDENT-UHF-RWBTA-902-928 |
| ID № | 7030642 |
| Температура окружающей среды | -20...+50 °C |
| Температура хранения | -40...+60 °C |
| Электрические параметры | |
| Технология | УВЧ RFID |
| Регион использования (УВЧ) | США, Канада, Мексика (902...928 МГц) |
| Стандарты радиосвязи и протокола | ISO 18000-63 EPCglobal Gen 2 |
| Выходная мощность | 1 Вт, регулир. |
| Поляризация антенны | Линейный горизонтальный |
| Характеристики устройства | |
| Мемору | Sitara AM37x ARM Cortex-A8, 1 GHz Flash ROM 4 Гб; ОЗУ 512 Мб |
| Дисплей | 3.7, 640 × 480, Сенсорный дисплей |
| Клавиатура | 55 Клавиши |
| Емкость батареи | 4680 мАч |
| Связь по | Bluetooth V2.0+EDR, WLAN 802.11a/b/g/n |
| ПО в комплекте | ПО RFID TURCK, ПО для разработки (Software-Development-Kit (SDK)) доступно для бесплатного скачивания |
| относительная система | Windows Embedded CE 6.0 |
| Штрихкод | Без штрих-кода |
| Тип соединения док-станции | USB (последовательный) |
| Механические характеристики | |
| Размеры | 260x100x50мм |
| Материал корпуса | Пластмасса, Черный |
| Степень защиты | |
| Approvals | IP65 FCC ID: UZ721121559; IC ID: 109AN-21121559 |

Переносной с литий-ионной батареей PD-IDENT-UHF-RWBTA-902-928

Аксессуары

| Наименование | Идент. № | | Чертеж с размерами |
|-------------------------------|-----------|---|--------------------|
| PD-IDENT-TA-RS232 | 7030554 | Кабель-адаптер интерфейса RS232 для прямого подключения ручных считывателей TA к устройствам с интерфейсом RS232 (например ПЛК, ПК) | |
| PD-IDENT-TA-STYLUS | 7030550 | стилусы (25 шт.) | |
| PD-IDENT-TA-STYLUS-HOLDER-KIT | 7030549 | Стилус с держателем (используется только без рукоятки) | |
| PD-IDENT-TA-POUCH | 7030548 | Кейс для переноски ручных считывателей TW и TA без рукоятки | |
| PD-IDENT-TA-POWERSUPPLY | 7030597 | Модуль питания | |
| PD-IDENT-TA-DOCK | 7030596 | станция расширения, вкл. блок питания, RS232 кабель | |
| PD-IDENT-TA-DOCK-ETHERNET | 7030595 | Ethernet адаптер для станции расширения | |
| PD-IDENT-TA-4680 | 100004934 | Запасная батарея 4680 мАч | |