

## Переносной с литий-ионной батареей PD-IDENT-UHF-RBTW-915-920



- Модуль чтения/записи носителей RFID
- Мобильный терминал с антенной UHF
- Microsoft Windows CE 5
- Вкл. программное обеспечение TURCK RFID TW-UHF для считывания и записи данных
- Индивидуальное программное решение по запросу
- Bluetooth
- Степень защиты IP65
- Выдерживает многократное падение на бетон с высоты 1.5 м
- Вкл. док. станцию, адаптер питания, USB кабель
- Опционально по запросу: Сканер штрихкода (1D / 2D камера или 1D лазерный)
- Опционально по запросу: WLAN и ПО для разработки (SDK)

<b>Тип</b>	PD-IDENT-UHF-RBTW-915-920
<b>ID №</b>	7030514
<b>Температура окружающей среды</b>	-20...+50 °C
<b>Температура хранения</b>	-40...+60 °C
<b>Электрические параметры</b>	
Передача данных	Переменное электромагнитное поле
Рабочая частота	915...920 МГц
Стандарты радиосвязи и протокола	ISO 18000-63 EPCglobal Gen 2
Выходная мощность	500 мВт (ERP), регулир.
Поляризация антенны	Линейный горизонтальный
<b>Характеристики устройства</b>	
Мемору	XScale, 624 МГц
Дисплей	Flash ROM 1 Гб; ОЗУ 256 Мб
Клавиатура	3.7, 640 × 480, Сенсорный дисплей
Емкость батареи	55 Клавиши
Связь по	3300 мАч
ПО в комплекте	Bluetooth Class II, WLAN
	ПО RFID TURCK, ПО для разработки (Software-Development-Kit (SDK)) доступно для бесплатного скачивания
относительная система	WinCE
Тип соединения док-станции	USB (последовательный)
<b>Механические характеристики</b>	
Размеры	260x100x42мм
Материал корпуса	Пластмасса, Черный
<b>Степень защиты</b>	
Approvals	IP65 FCC Id:GM3UHFA3A5; IC Id:2739D-UHFCA3A5; Безопасность: CSA/UL60950-1, IEC60950-1, EN60950-1; EMC: FCC Part 15 Class B EN55022; EN 55024; EN301 489

## Переносной с литий-ионной батареей PD-IDENT-UHF-RBTW-915-920

### Аксессуары

Наименование	Идент. №		Чертеж с размерами
PD-IDENT-TA-RS232	7030554	Кабель-адаптер интерфейса RS232 для прямого подключения ручных считывателей TA к устройствам с интерфейсом RS232 (например ПЛК, ПК)	
PD-IDENT-TW-3300	7030517	Аккумуляторная батарея 3300 мАч	
PD-IDENT-TA-STYLUS	7030550	стилусы (25 шт.)	
PD-IDENT-TA-STYLUS-HOLDER-KIT	7030549	Стилус с держателем (используется только без рукоятки)	
PD-IDENT-TA-POUCH	7030548	Кейс для переноски ручных считывателей TW и TA без рукоятки	
PD-IDENT-TA-DOCK	7030596	станция расширения, вкл. блок питания, RS232 кабель	
PD-IDENT-TA-POWERSUPPLY	7030597	Модуль питания	