



Kapasitif sensör BC10-S30-RDZ3X-B3131

TURCKIndustrial
Automation

- M30 × 1,5 dişli silindirik
- Plastik, PA12-GF30
- Potansiyometre ile ince ayar
- 2 telli AC, 20...250 VAC
- 2 telli DC, 20...320 VDC
- 1/2" konektör

Kablo Bağlantı Şeması



İşlevsel prensip

Kapasitif yakınlık anahtarları, elektrik iletmeyen metal nesneler kadar elektrik iletkenlerin de temasız ve aşınmasız algılanması için tasarlanmıştır.


Tip kodu	BC10-S30-RDZ3X-B3131
İdent. no.	2310820
Nominal anahtarlama uzaklığı (düz kafa)	10 mm
Nominal anahtarlama uzaklığı (çukuk kafa)	15 mm
Güvenli çalışma mesafesi	≤ (0,72 x Sn) mm
Histeresis	2...20 %
Sıcaklık sapması	type 20 %
Yineleme hassasiyeti	≤ 2 tam ölçek %'si
Ortam sıcaklığı	-25...+70 °C
Çalışma voltajı	20...250VAC
Çalışma voltajı	20...320 VDC
AC nominal çalışma akımı	≤ 200 mA
DC nominal çalışma akımı	≤ 200 mA
Frekans	≥ 50...≤ 60 Hz
En küçük çalışma akımı I _m	≥ 3 mA
Artık akım	≤ 1.7 mA
Anahtarlama frekansı	0.02 kHz
Yalıtım test gerilimi	≤ 1.5 kV
Çıkış işlevi	2 telli, 2 telli
Gerilim düşümü I _a	≤ 7 V
Tasarım	Dişli silindirik, M30 × 1,5
Boyutlar	60mm
Gövde malzemesi	Plastik, PA12-GF30, PEI
Aktif alan malzemesi	plastik, PA12-GF30, sarı
Ön kapak üzerinde kabul edilebilir basınç	≤ 3 bar
Gövde somunu maks. sıkma torku	5 Nm
Elektriksel bağlantı	Konektörler, 1/2"
Titreşim direnci	55 Hz (1 mm)
Darbe direnci	30 g (11 ms)
IP Derecesi	IP67
MTTF	1080 yılı SN 29500'e uygun (Ed. 99) 40 °C
Packaging unit	1
Anahtarlama durumu	LED, sarı

Kapasitif sensör BC10-S30-RDZ3X-B3131


TURCKIndustrial
Automation

Montaj talimatları/Açıklama	minimum mesafeler
Mesafe D	60 mm
Mesafe W	30 mm
Mesafe S	45 mm
Mesafe G	60 mm

Aktif alan çapı B	Ø 30 mm
-------------------	---------



Verilen minimum mesafeler, standart anahtarlama mesafesine karşılık kontrol edilmiştir. Sensörlerin hassasiyeti potansiyometre aracılığıyla değiştirilirse, veri sayfası spesifikasyonları artık geçerli olmayacaktır.




Kapasitif sensör
BC10-S30-RDZ3X-B3131

TURCK

Industrial
Automation

Aksesuarlar

Tip kodu	İdent no.	Açıklama	Ölçekli çizim
MAP-M30	6950013	Montaj adaptörü; malzeme: Polipropilen; dolu bir konteynerden sensör değişimi mümkündür (adaptör, sensör değişimi sırasında konteynerde kalır)	
BST-30B	6947216	Dişli silindirik cihazlar için sabitleme kelepçesi, dayamalı; malzeme: PA6	