



**LED gösterge**  
**Modüler sinyal ışığı**  
**Entegre Kablosuz Alıcılı Temel Modül**  
**B-TL70DXN2-8**



- Plastik gövde, siyah
- Koruma sınıfı IP65
- Elektromanyetik ve yüksek frekanslı en-terferanslara karşı koruma
- 2 m'lik 8 telli PVC kablo
- Uç eleman teslimata dahildir
- İşletme gerilimi: 12...30 VDC
- Entegre radyo modülü
- DX80 uyumlu nod
- DIP anahtarıyla yapılandırma

**Kablo Bağlantı Şeması**




**İşlevsel prensip**

Dayanıklı çok işlevli kule ışıklarının birçok çeşidi mevcuttur ve kolayca montaj edilir. Her kule beş renk segmentine kadar ve isteğe bağlı olarak bir çağrı cihazından oluşturulabilir. Tüm segmentler DIP anahtarlarıyla yapılandırılabilir.

Her kombinasyonda kullanabilen mavi ( M), yeşil ( Y), kırmızı ( K), sarı ( S) ve beyaz ( B) olmak üzere 5 renk mevcuttur.





Segmentlerin ayarlanması sonradan değiştirilebilir ve daha fazla segment de eklenebilir. Temel modülle ilgili port seçilir.

Kablo bağlantı şeması bir PNP tel ataması gösterir.



<b>Tip kodu</b>	B-TL70DXN2-8
<b>İdent no.</b>	3094216
<b>Purpose</b>	LED gösterge ışığı
<b>İşlev</b>	kule ışığı
<b>Cascadable</b>	hayır
<b>Tasarım</b>	Dikdörtgen
<b>Konektör ataması</b>	TL70
<b>Gövde malzemesi</b>	Plastik, PC, Siyah
<b>Kablo uzunluğu</b>	2 m
<b>Kablo Kılıf Malzemesi</b>	PVC
<b>IP Derecesi</b>	IP65
<b>Ortam sıcaklığı</b>	-40...+50 °C
<b>Relative humidity</b>	0...95%
<b>Onaylar</b>	CE, UL listeli
<b>Çalışma voltajı</b>	12...30 VDC
<b>Tipik yanıt süresi</b>	< 180 msn
<b>Elektriksel bağlantı</b>	Konektörler
<b>Dimmable</b>	hayır

**LED gösterge**  
**Modüler sinyal ışığı**  
**Entegre Kablosuz Alıcılı Temel Modül**  
**B-TL70DXN2-8****Function accessories**

Tip kodu	İdent no.	Açıklama	Ölçekli çizim
SG-TL70-G	3092211	TL70 renk segmenti, renk: Yeşil	
SG-TL70-Y	3092212	TL70 renk segmenti, renk: Sarı	
SG-TL70-R	3092213	TL70 renk segmenti, renk: Kırmızı	
SG-TL70-B	3092214	TL70 renk segmenti, renk: Mavi	
SG-TL70-W	3092215	TL70 renk segmenti, renk: Beyaz	

**LED gösterge**  
**Modüler sinyal ışığı**  
**Entegre Kablosuz Alıcılı Temel Modül**  
**B-TL70DXN2-8**

**Function accessories**

Tip kodu	İdent no.	Açıklama	Ölçekli çizim
SG-TL70-A	3092221	TL70 ses segmenti, siyah	