


SC10-2ROE

Makine Güvenliđi – Programlanabilir güvenlik kontrolörü

**Kein Maßbild vorhanden/
No dimension drawing available**



Teknik Veriler

Tip	SC10-2ROE
Tanit. no.	3806222
İşlev	kontrolör
Çalışma voltajı	20...28 VDC
Yük akımı yok	≤ 240 mA
Maks. akım güvenli çıkışı	6000 mA
İletişim protokolü	EtherNet/IP Modbus TCP PCCC PROFINET
Çıkış işlevi	2 NA kontak, Potansiyelsiz
Akım çıkışı	6000 mA
Güvenli yarı iletken çıkış sayısı	2
Tipik yanıt süresi	< 10 msn
Tasarım	Dikdörtgen, SC26
Boyutlar	100 x 45 x 115 mm
Gövde malzemesi	Plastik, Sarı
Elektriksel bağlantı	Çıkarılabilir terminal blođu, ters kutup korumalı, vida bağlantısı
Ortam sıcaklığı	0...+55 °C
Relative humidity	0...90 %
IP Derecesi	IP20
Güç-açık göstergesi	LED, yeşil
Anahtarlama durumu	LED, kırmızı / yeşil
Testler/onaylar	
Onaylar	CE, cULus listeli

Özellikler

- ISO 13849-1 uyarınca güvenlik kategorisi 4 PLe
- IEC 61508'e ve IEC 62061 uyarınca SIL 3
- Yazılım ile ayarlama
- 4'ü çıkış olarak yeniden yapılandırılabilen 10 giriş
- İki bağımsız güvenlik rölesi çıkışı
- Kullanımı kolay programlama arayüzü
- Ethernet bağlantısı, 256 adede kadar sanal durum çıkışı elde edilebilir
- Çalışma gerilimi 24 VDC +/-%20
- Koruma sınıfı IP20
- Ücretsiz yazılım (teslimata dahildir)

İşlevsel prensip

Güvenlik kontrolörü, acil durdurma anahtarları, kapı kilitleme anahtarları, güvenlik ışığı ekranları, iki elle kumanda edilen sistemler, güvenlik matları ve diğer koruyucu cihazların kullanımı için birden çok emniyet rölesi modülüne sahip olabilir.

Güvenlik kontrolörü, yazılımla yapılandırılabilir ve otomatik olarak bir kablo şeması ve bir merdiven şeması lojji oluşturur. Yazılımla oluşturulan konfigürasyonun aktarılması için kontrolörün Mikro USB portuna bir seri USB kablosu veya bir XM bellek kartı bağlayabilirsiniz.

Aksesuarlar

Ölçekli çizim	Tip	Tanıt. no.	
Kein Maßbild vorhanden/ No dimension drawing available	SC-TC2	3085078	Kafes kelepçeleri bulunan terminal bloğu; 8 port
Kein Maßbild vorhanden/ No dimension drawing available	SC-TS2	3085076	Kafes kelepçeleri bulunan terminal bloğu; 8 port
Kein Maßbild vorhanden/ No dimension drawing available	SC-XMP2	3029482	Programlama adaptörü

Aksesuarlar

Ölçekli çizim	Tip	Tanıt. no.	
	SC-USB2	3029480	Seri USB kablosu, tip A Micro-B; uzunluk: 1,8 m

**Kein Maßbild vorhanden/
No dimension drawing available**

SC-XM2	3029481	Harici bellek kartı, Micro-B; EEPROM konfigürasyonu
--------	---------	---

**Kein Maßbild vorhanden/
No dimension drawing available**

CD ROM XS26-2 SAFETY CONTROLLER CONFIGUR	3090443	CD-ROM, konfigürasyon yazılımı, çalışma sıcaklığı talimatları;
--	---------	--