

Lityum-iyon Pili ile elde taşınır PD-IDENT-UHF-RBTW-920-925



- Mobil RFID veri taşıyıcıları okuma ve yazma
- UHF anteni ile elde taşınır
- Microsoft Windows CE 5
- Verilerin okunması ve yazılması için TURCK RFID TW-UHF yazılımı dahil
- İstek üzerine özelleştirilmiş yazılım çözümü
- Bluetooth
- Koruma sınıfı IP65
- Beton üzerinde 1,5 m yükseklikten birden çok damlaya dayanır
- Güç kaynağı içeren yerleştirme istasyonu ve USB kablo dahil
- İsteğe bağlı olarak istek üzerine mevcuttur: Barkod tarayıcı (1D/2D görüntüleyici veya 1D lazer)
- İsteğe bağlı olarak istek üzerine mevcuttur: WLAN ve yazılım geliştirme kiti (SDK)

Tip	PD-IDENT-UHF-RBTW-920-925
Tanımlı no.	7030532
Ortam sıcaklığı	-20...+50 °C
Saklama sıcaklığı	-40...+60 °C
Elektrik verileri	
Veri transferi	alternatif elektromanyetik alan
Çalışma frekansı	920...925 MHz
Radyo iletişimi ve protokol standartları	ISO 18000-63 EPCglobal Gen 2
Çıkış gücü	500 mW (ERP), ayarlanabilir
Anten polarizasyonu	doğrusal yatay
Cihaz özellikler	
Bellek	XScale, 624 MHz 1 GB flash ROM; 256 MB RAM
Ekran	3.7, 640 × 480, dokunmatik ekran
Klavye	55 Tuşlar
Pil kapasitesi	3300 mAh
İletişim yolu	Bluetooth Sınıf II
Yazılım dahil	Turck RFID yazılımı, (SDK) Yazılım geliştirme kiti ücretsiz olarak indirilebilir
İşletim sistemi	WinCE
Yerleştirme istasyonu bağlantı türü	USB (seri)
Mekanik veriler	
Boyutlar	260x 100x 42mm
Gövde malzemesi	Plastik, Siyah
IP Derecesi	IP65

Lityum-iyon Pil ile elde taşınır PD-IDENT-UHF-RBTW-920-925

Aksesuarlar

Tip kodu	İdent no.		Ölçekli çizim
PD-IDENT-TA-RS232	7030554	TA el cihazlarının RS232 arayüzü bulunan bir cihaza (örn. PLC, PC) doğrudan bağlantısı için RS232 adaptör kablosu	
PD-IDENT-TW-3300	7030517	Yedek batarya 3300 mAh	
PD-IDENT-TA-STYLUS	7030550	yedek kalemler (25 adet)	
PD-IDENT-TA-STYLUS-HOLDER-KIT	7030549	Tutuculu ekran kalem (yalnızca kabzasız kullanılabilir)	
PD-IDENT-TA-POUCH	7030548	Pistol kolu içermeyen TW ve TA el cihazları için taşıma çantası	
PD-IDENT-TA-DOCK	7030596	Güç kaynağı birimi içeren takma istasyonu	
PD-IDENT-TA-POWER-SUPPLY	7030597	Güç kaynağı birimi	