

## Lityum-iyon Pil ile elde taşınır PD-IDENT-HF-S2D-RWBTA



- Mobil RFID veri taşıyıcıları okuma ve yazma
- HF anteni ile elde taşınır
- 2D barkod okuyucu (1D ve 2D barkodları okur)
- Windows Embedded CE 6.0 işletim sistemi
- Veri taşıyıcı okuma/yazma için TURCK RFID Yazılımı TA-HF (DE/EN/ES/FR/IT/isteğe bağlı: CN) dahil
- İstek üzerine özelleştirilmiş yazılım çözümü
- WLAN 802.11a/b/g/n ve Bluetooth arabirimi
- Koruma sınıfı IP65
- 1,5 m yükseklikten düz beton üzerine birden çok kez düşmeye karşı dayanıklıdır
- Kabza, PD-IDENT-TA-4680 pil, güç adaptörlü ve USB kablolu PD-IDENT-TA-DOCK takma birimi, PD-IDENT-TA-STYLUS dahildir

|                                          |                                                                                  |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tip</b>                               | PD-IDENT-HF-S2D-RWBTA                                                            |
| Tanıt. no.                               | 7030602                                                                          |
| <b>Ortam sıcaklığı</b>                   | -20...+50 °C                                                                     |
| Saklama sıcaklığı                        | -40...+60 °C                                                                     |
| <b>Elektrik verileri</b>                 |                                                                                  |
| Veri transferi                           | endüktif kaplı                                                                   |
| Teknoloji                                | HF RFID                                                                          |
| Çalışma frekansı                         | 13,56 MHz                                                                        |
| Radyo iletişimi ve protokol standartları | ISO 15693                                                                        |
| <b>Cihaz özellikler</b>                  |                                                                                  |
| Bellek                                   | Sitara AM37x ARM Cortex-A8, 1 GHz                                                |
| Ekran                                    | 4 GB flash ROM; 512 MB RAM                                                       |
| Klavye                                   | 3.7, 640 × 480 piksel, dokunmatik ekran                                          |
| Pil kapasitesi                           | 55 Tuşlar                                                                        |
| İletişim yolu                            | 4680 mAh                                                                         |
| Yazılım dahil                            | Bluetooth V2.0+EDR, WLAN 802.11a/b/g/n                                           |
| İşletim sistemi                          | Turck RFID yazılımı, (SDK) Yazılım geliştirme kiti ücretsiz olarak indirilebilir |
| Barkod                                   | Windows Embedded CE 6.0                                                          |
| Yerleştirme istasyonu bağlantı türü      | 2D Görüntüleyici (1D ve 2D barkodları okur)                                      |
|                                          | USB (seri)                                                                       |
| <b>Mekanik veriler</b>                   |                                                                                  |
| Boyutlar                                 | 260x 100x 190mm                                                                  |
| Gövde malzemesi                          | Plastik, Siyah                                                                   |
| <b>IP Derecesi</b>                       | IP65                                                                             |
| Onaylar                                  | CE; FCC Tanıtım No.: UZ77528HFA; IC Tanıtım No.: 109AN-7528HFA                   |

**Lityum-İyon Pil ile elde taşınır**  
**PD-IDENT-HF-S2D-RWBTA****Aksesuarlar**

| Tip kodu                  | İdent no. |                                                                                                                   | Ölçekli çizim |
|---------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| PD-IDENT-TA-RS232         | 7030554   | TA el cihazlarının RS232 arayüzü bulunan bir cihaza (örn. PLC, PC) doğrudan bağlantısı için RS232 adaptör kablosu |               |
| PD-IDENT-TA-STYLUS        | 7030550   | yedek kalemler (25 adet)                                                                                          |               |
| PD-IDENT-TA-PO-WERSUPPLY  | 7030597   | Güç kaynağı birimi                                                                                                |               |
| PD-IDENT-TA-DOCK          | 7030596   | Güç kaynağı birimi içeren takma istasyonu                                                                         |               |
| PD-IDENT-TA-DOCK-ETHERNET | 7030595   | Takma birimi için Ethernet adaptörü                                                                               |               |
| PD-IDENT-TA-4680          | 100004934 | Yedek pil 4680 mAh                                                                                                |               |