

Qty

1

Type


Ni22U-Q40-AP6X2-H1141

Ident-No. 4690229

Nachfolgetyp für/
Follow-up type for
Bi15U-Q40-AP6X2-H1141
Ident-No. 1607600



Made in Germany



10...30 VDC
200 mA ÷
IP68 ÷



4904H

Warnung: Gefährliche Spannung kann elektrischen Schlag und Brände verursachen. Trennen Sie die Netzspannung, bevor Sie mit dem Gerät arbeiten!
Warning: Hazardous voltage can cause electrical shock and burns.
Disconnect power before proceeding with any work on this equipment!

Einbauhinweise

nichtbündiger Einbau $s_r = 22 \text{ mm}$

Anschraubfläche so tief anordnen, dass der Schaltabstand mittels der Höhen-Regulierschraube bis auf 10 mm reduziert werden kann.

überbündiger Einbau $s_r = 19 \text{ mm}$




1 mm unterhalb der Werkzeugkontur

Anschraubfläche so tief anordnen, dass der Schaltabstand mittels der Höhen-Regulierschraube bis auf 10 mm reduziert werden kann.

überbündiger Einbau $s_r = 21 \text{ mm}$

11 mm unterhalb der Werkzeugkontur


Durch Variieren der überbündigen Einbautiefe mittels der Höhen-Regulierschraube kann der Schaltabstand über der Werkzeugkontur eingestellt werden.



Mounting instructions

Non-flush mounting $s_r = 22 \text{ mm}$


Place screw-on plate at a depth that permits reducing the switching distance to 10 mm via the height adjusting screw.



Recessed mounting $s_r = 19 \text{ mm}$

1 mm below workpiece contour

Place screw-on plate at a depth that permits reducing the switching distance to 10 mm via the height adjusting screw.



Recessed mounting $s_r = 21 \text{ mm}$

11 mm below workpiece contour

Place screw-on plate at a depth that permits reducing the switching distance to 10 mm via the height adjusting screw.

