



中国国家强制性产品认证证书



SITIiAS
Worldwide Access

证书编号: 2020322303001979

认证委托人名称: 图尔克(天津)传感器有限公司
认证委托人地址: 天津经济技术开发区渤海路34号
生产者名称: 汉斯图尔克有限公司
生产者地址: 鲁尔区米尔海姆威茨雷本大街7号
生产企业名称: 维尔纳尔图尔克有限公司
生产企业地址: Kirchloehrer Weg 7, 58553 Halver, Germany

产品名称: 电源

系列、规格、型号: PSD24EX

标 准: GB 3836.1-2010、GB 3836.3-2010、GB 3836.4-2010、
GB 3836.9-2014

上述产品符合强制性产品认证实施规则 CNCA-C23-01:2019 的要求, 特发此证。

发证日期: 2020年9月25日

有效期至: 2025年9月24日

首次发证日期: 2020年9月25日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书的相关信息可通过国家认监委网站 www.cnca.gov.cn 查询



批 准:



上海仪器仪表自控系统检验测试所有限公司

<http://www.sitiias.com.cn>

中国·上海·漕宝路103号200233

电话: +86 21 64510844

S 0002379



CERTIFICATE FOR CHINA COMPULSORY PRODUCT CERTIFICATION



CERTIFICATE NO: 2020322303001979

APPLICANT: Turck (Tianjin) Sensor Co., Ltd.
ADDRESS: No.34 Bohai Road, TEDA, Tianjin, P.R.China
MANUFACTURER: Hans Turck GmbH & Co. KG
ADDRESS: Witzlebenstr. 7, 45472 Mülheim an der Ruhr
FACTORY: Werner Turck GmbH & Co.,KG
ADDRESS: Kirchloher Weg 7, 58553 Halver, Germany

PRODUCTNAME: power supply unit
SERIES,SPECIFICATION,MODEL: PSD24EX
STANDARDS: GB 3836.1-2010、GB 3836.3-2010、GB 3836.4-2010、
GB 3836.9-2014

This is to certify that the above mentioned product(s)complies with the requirements of implementation rules for compulsory certification (REFNO. CNCA-C23-01:2019).

Valid from:September 25, 2020

Valid until: September 24, 2025

Date of original certification:September 25, 2020

The validity of this certificate is subject to positive result of the regular follow up inspection by issuing certification body until the expiry date.

This certificate is available through CNCA's website: www.cnca.gov.cn



APPROVAL:

Xu JianPing



Shanghai Inspection and Testing Institute of Instruments and Automation Systems Co., Ltd.

<http://www.sitilas.com.cn>

Building 9,103 Cao Bao Road, Shanghai 200233,China

Tel: +86 21 64510844

S 0001267



中国国家强制性产品认证证书



SITIAs
Worldwide Access

证书编号: 2020322303001979

附 件

产品名称: 电源

型号规格: PSD24EX

防爆标志: Ex e mb [ib Gb] IIC T4 Gb

电气参数: 上述产品必须安装在excom远程I/O系统的MT系列母板上;

最高电压 (Um): 60V

功耗: 75W

端子代号	电源模块插脚代号	电气参数
L+	z24, b24, d24	Uin = 18~32VDC (波动±10%)
N-	z28, b28, d28	
PE	Z32, b32, d32	

批 准:



上海仪器仪表自控系统检验测试所有限公司