


PT400R-2021-U6-H1143  
压力变送器 – 比率计输出 ( 3线 )





技术数据

|                    |                                |
|--------------------|--------------------------------|
| 型号                 | PT400R-2021-U6-H1143           |
| 货号                 | 100000810                      |
| 压力类型               | 相对压力                           |
| 压力范围               | 0...400 bar                    |
|                    | 0...5801.51 psi                |
|                    | 0...40 MPa                     |
| 可耐过压               | ≤ 1200 bar                     |
| 抗冲击压力              | ≥ 2400 bar                     |
| 响应时间               | < 2 ms, 典型值 1 ms               |
| 长期稳定性              | 0.25 % FS, 依据IEC EN 60770-1    |
| 供电                 |                                |
| 工作电压U <sub>B</sub> | 4.5...5.5 VDC                  |
| 电流损耗               | ≤ 7 mA                         |
| 短路保护 / 反极性保护       | 是 / 是                          |
| 防护等级               | IP67                           |
| 防护等级               | III                            |
| 绝缘电压               | 750 VDC                        |
| 输出                 |                                |
| 1路输出               | 模拟量输出                          |
| 输出性能               | ration.10...90%                |
| 模拟量输出              |                                |
| 模拟量电压输出            | 0.5...4.5 V                    |
| 负载：                | ≤ 100 nF/> 10 kΩ               |
| 分辨率                | <± 0.1 % FS                    |
| 精度(LHR)            | ±0.3 % FS ( 典型值；最大值±0.5 % FS ) |

特点

- 全焊接金属测量元件
- 压力范围0...400 bar ( 相对值 )
- 5 VDC ± 10%
- 比率计输出 10...90%
- 采用9/16"-18 UNF (SAE)外螺纹的工艺连接件
- 插入式器件，M12 × 1

接线图




功能原理


PT...-2000产品系列中的压力传感器采用完全焊接的金属测量单元，采用2线、3线甚至4线技术，可在高达-1...1000 bar的各种压力范围内工作。针对不同的传感器型号，经处理的信号为模拟输出信号 ( 4...20 mA、0...10 V、0...5 V、1...6 V，辐射测量 ) 或数字IO-Link过程参数。IO-Link传感器版本还具有两个独立可配置的开关输出。  
除了标准型号外，还有特殊传感器，用于ATEX区域或氧气应用。  
广泛的工艺连接和电气连接可在广泛的应用中提供高度的灵活性。

技术数据

| 温度状态               |                                                                                  |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 介质温度               | -40...+135 °C                                                                    |
| 温度系数               | ± 0.2 %满量程/10K                                                                   |
| 环境条件               |                                                                                  |
| 工作温度               | -30...+85 °C                                                                     |
| 储藏温度               | -50...+100 °C                                                                    |
| 防震性                | 20 g, 15...2000 Hz, 15...25 Hz, 振幅 ±15 mm, 三个方向均为1频程/分钟, 50个连续负荷, 符合IEC 68-2-6认证 |
| 防冲击性               | 100 g, 11 ms, 半正弦波曲线, 全部6个方向, 从1米高处自由落体到混凝土表面 (6x) 符合IEC 68-2-27认证               |
| 机械数据               |                                                                                  |
| 外壳材料               | 不锈钢/塑料, 1.4404 (AISI 316L)/聚芳基酰胺50 % GF UL 94 V-0                                |
| 接液部分材质             | 不锈钢1.4404 ( AISI 316L )                                                          |
| 压力传感器材质            | 不锈钢1.4435 ( AISI 316L )                                                          |
| 过程连接               | 9/16"-18 UNF外螺纹                                                                  |
| 压力连接扳手尺寸/连接螺母      | 24                                                                               |
| 电气连接               | 接插件, M12 × 1                                                                     |
| 外壳螺母的最大拧紧扭矩        | 20 Nm                                                                            |
| 参考条件依据 IEC 61298-1 |                                                                                  |
| 温度                 | 15...+25 °C                                                                      |
| 气压                 | 860...1060 hPa 绝对值                                                               |
| 湿度                 | 45...75 %                                                                        |
| 辅助电源               | 24 VDC                                                                           |
| 测试/认证              |                                                                                  |
| 认证                 | cULus                                                                            |
| UL注册号              | E302799                                                                          |
| MTTF               | 1564 年 符合SN 29500 (Ed.99) 40 °C认证                                                |
| 可供货                | FKM O型圈专用 ( 1件 )                                                                 |

附件

| 尺寸图                                                                                 | 型号            | 货号      |                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|-----------------------------------------------------|
|  | RKC4.4T-2/TXL | 6625503 | 连接线缆, M12母头接插件, 直式4针, 线缆长度2 m, 护套材质PUR, 黑色; cULus认证 |

| 尺寸图                                                                               | 型号            | 货号      |                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|-------------------------------------------------------|
|  | WKC4.4T-2/TXL | 6625515 | 连接线缆，M12母头接插件，弯式4针，<br>线缆长度2 m，护套材质PUR，黑色；<br>cULus认证 |
|  | WKC4.4T-2/TEL | 6625025 | 连接线缆，M12母头接插件，弯式4针，<br>线缆长度2 m，护套材质PVC，黑色；<br>cULus认证 |
|  | RKC4.4T-2/TEL | 6625013 | 连接线缆，M12母头接插件，直式4针，<br>线缆长度2 m，护套材质PVC，黑色；<br>cULus认证 |