

VAS22-S80E-5/TXL1500
阀门接插件，A型 – 连接线

特点





- 2针+PE
- 设计符合 DIN EN 175301-803
- 符合RoHS标准
- 防护等级：IP65, IP67, IP68
- 保护元件：二极管
- 护套材质：PUR
- 护套颜色：黑色
- 适用于拖链
- 耐化学品、耐油
- 抗紫外线和臭氧
- 阻燃
- 不含卤素、有机硅、PVC和LABS
- 线缆长度:5.0 m

技术数据

型号	VAS22-S80E-5/TXL1500
货号	100006839
针脚数量	2针+PE，PE跳线
Protective component	二极管
Display switch state	LED，黄色/黄色
保护类型	IP65, IP67, IP68
线缆直径	Ø 5.7 mm ±0.20
线缆长度	5 m
线缆护套	PUR, 黑色
导线绝缘性	PP
线芯横截面	3 x 0.75 mm ²
绞合线，布置	42 x 0.15 mm
线圈颜色	BN, BU, GNYE
电气性能@20°C	
额定工作电压	24 V
测试电压	2000 V
电流	4 A
绝缘阻抗	> 1 MΩ/km
正向电阻	最大值 26 Ω/km
机械和化学性能	
最大拉伸强度(静态)	≤ 50 N/mm ²
最大拉伸强度(动态)	≤ 20 N/mm ²
弯曲半径(固定式安装)	≥ 5 xØ
弯曲半径(柔性)	≥ 10 xØ
弯曲半径	≥ 3 百万
容许加速度	最高 5 m/s ²
容许水平传播路径	5 m (5 m/s ² 时)

触点分配



技术数据

容许垂直传播路径	2 m (5 m/s²时)
容许遍历速度	3.3 m/s
扭应力	± 180 °/m
环境温度 (固定)	-40...+80 °C
环境温度 (移动)	-30...+90 °C
环境温度 (拖链)	-25...+60 °C