


REI-12H15E-2B2048-H1181
增量型编码器
工业线





技术数据

型号	REI-12H15E-2B2048-H1181
货号	100010487
测量原理	光电式
常用数据	
最大转速	6000 rpm
转动惯量	$6 \times 10^{-6} \text{ kgm}^2$
起始扭矩	$< 0.05 \text{ Nm}$
输出类型	增量型
分辨率，增量型	2048 ppr
电气数据	
工作电压 U_B	10...30 VDC
空载电流	$\leq 100 \text{ mA}$
输出电流	$\leq 30 \text{ mA}$
短路保护	是
断线/反极性保护	是
最大脉冲频率	300 kHz
信号高电平	最小 $U_B - 1 \text{ V}$
信号低电平	最大 0.5 V
输出性能	推挽/HTL, 带反相信号
机械数据	
法兰类型	固定连接器, $\varnothing 36.8 \text{ mm}$
法兰直径	$\varnothing 63 \text{ mm}$
轴型	轴套
轴径 D (mm)	15
轴材质	不锈钢
外壳材料	镀锌膜

特点

- 带定子联轴器的法兰, $\varnothing 63 \text{ mm}$
- 空心轴, $\varnothing 15 \text{ mm}$
- 光学测量原理
- 轴材质: 不锈钢
- 防护等级 IP67 (外壳和轴端)
- $-40...+85 \text{ }^\circ\text{C}$
- 最大 6000 rpm (持续工作 3000 rpm)
- 10...30 VDC
- 推挽/HTL (带反相信号)
- 最大脉冲频率 300 kHz
- M12 $\times$ 1 公头, 8 针
- 每转脉冲数为 2048

接线图




技术数据

电气连接	接插件, M12 × 1
	8-针
轴轴向负载能力	40 N
轴径向负载能力	80 N
环境条件	
工作温度	-40...+85 °C
抗震动性(EN 60068-2-6)	300 m/s² , 10...2000 Hz
抗冲击性(EN 60068-2-27)	3000 m/s² , 6 ms
防护等级	IP67
防护等级 (外壳)	IP65
防护等级 (轴型 / 轴套)	IP67

附件


RSA-61544700

嵌入件，外径15 mm，内径12.7 mm




RSA-51544669

嵌入件，外径15 mm，内径12 mm




RSA-41544668

嵌入件，外径15 mm，内径9.53 mm




RSA-31544667

嵌入件，外径15 mm，内径10 mm




RSA-21544666

嵌入件，外径15 mm，内径6.35 mm




RSA-11544665

嵌入件，外径15 mm，内径6 mm



附件

尺寸图	型号	货号	
	RKC8T-2/TXL	6625142	连接线缆，M12母头接插件，直式8针， 线缆长度2 m，护套材质PUR，黑色； cULus认证
	WKC8T-2/TXL	6625145	连接线缆，M12母头接插件，弯式8针， 线缆长度2 m，护套材质PUR，黑色； cULus认证