


技术数据

轴长X	0.875 英寸
轴材质	不锈钢
外壳材料	镀锌膜
电气连接	接插件, M12 × 1
轴轴向负载能力	40 N
轴径向负载能力	80 N
环境条件	
工作温度	-40...+80 °C
抗震动性(EN 60068-2-6)	10 g (100 m/s ²), 55...2000 Hz
抗冲击性(EN 60068-2-27)	250 g (2500 m/s ²), 6 ms
防护等级	IP67
防护等级 (轴型 / 轴套)	IP67

附件

尺寸图	型号	货号	
	FSM-2FKM57	6622101	CANopen/DeviceNet/电源T型分路器, 1 × M12公头接插件, 2 × M12母头接插件, 5针
	RKC5701-5M	6931034	CAN (DeviceNet、CANopen) 总线线缆, M12母头接插件, 直式, 线缆长度 5 m, 护套材质PUR, 煤灰色; cULus认证